

SAIBGP-M-4T-6/11-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A, K, L, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Version	Connecteur attachable, M12
Référence	2906770000
Type	SAIBGP-M-4T-6/11-M12
GTIN (EAN)	4099986919204
Qté.	1 Pièce

SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Diamètre	23 mm	Poids net	38 g
----------	-------	-----------	------

Classifications

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	4	Codage	T-coded
Surface du contact	Au (Or)	LED	Non
Type de raccordement	PUSH IN	Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé
Diamètre de câble, max.	11 mm	Diamètre de câble, min.	6 mm
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² max.		Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm ² min.	
Tension nominale	63 V	Courant nominal	12 A
Degré de protection	IP65	Cycles d'enfichage	≥ 100
Degré de pollution	3	Type de contact	Femelle
Raccordement du blindage	Oui	Matériau de la bague fileté	Laiton, nickelé

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Raccordement 1	M12
Raccordement 2	PUSH IN	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé	Filetage du raccordement	M12
Surface du contact	Au (Or)	Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm ² souple, min.	
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² à brins semi-rigides fins, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,75 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, min.	
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, max.		Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm ² min.	
Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm ² max.		Section de raccordement du conducteur, AWG 16 souple, min. (AWG)	
Section de raccordement du conducteur, AWG 14 souple, max. (AWG)		Blindage	Oui
Degré de protection	IP65	Cycles d'enfichage	≥ 100

Normes

Grande résistance aux chocs et aux vibrations selon	EN 50155:2001, DIN EN 61373
---	-----------------------------

Dessins

Dessin coté





Schéma des pôles



Dessins

Dessin détaillé

