

RC M P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les connecteurs ronds avec système d'encliquetage permettent un raccordement rapide avec une haute classe de protection. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

Informations générales de commande

Référence	2992960000
Type	RC M P3 C SP
GTIN (EAN)	4099986872035

RC M P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Diamètre

20 mm

Poids net

21.12 g

Températures

Température de stockage

Température ambiante

-25 °C... 125 °C

Température de fonctionnement

-40 °C...60 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles

3

Codage

aucune

Surface du contact

Laiton

LED

Non

Type de raccordement

PUSH IN, Pince de levier,
PUSH IN avec actionneur

Matériau de base du boîtier

PA 66

Diamètre de câble, max.

13 mm

Diamètre de câble, min.

7 mm

Matériau des contacts

Laiton

Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm²
max.Section de raccordement du conducteur, 0,25 mm²
min.

Tension nominale

500 V

Courant nominal

17.5 A

Degré de protection

IP68

Type de contact

Mâle

Raccordement du blindage

Non

Matériau de la bague fileté

Plastique

Section de raccordement, max.

4 mm²

Section de raccordement, min.

0.5 mm²

Données générales

Nombre de pôles

3

Filetage du raccordement

M20

Protection contre inversions de polarité

Oui

Type de raccordement

PUSH IN, Pince de levier,
PUSH IN avec actionneur

Matériau de base du boîtier

PA 66