

THM MULTIMARK TWIN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Thermotransfert, 300 DPI, Gaines thermorétractables
Référence	2931860000
Type	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
Qté.	1 Pièce

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	395 mm	Profondeur (pouces)	15.5511 inch
Hauteur	544 mm	Hauteur (pouces)	21.4173 inch
Largeur	248 mm	Largeur (pouces)	9.7638 inch
Poids net	21000 g		

Températures

Humidité	10...85% (sans condensation)
----------	------------------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Systèmes de marquage

Type de repère	Gaines thermorétractables	Memory (RAM)	256 MB
Procédé d'impression	Thermotransfert	Interface	LAN, USB 2.0
Logiciel	M-Print® PRO	Type	Imprimante THM TwinMark
Tension d'alimentation	100...240 V AC	Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Vitesse d'impression	max. 150 mm/s	Résolution d'impression, max.	300 DPI
Download	M-Print PRO		