

HDC HQ 8 MP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La série HQ – de petites dimensions et pourtant si grande.
Les caractéristiques électriques parlent d'elles-mêmes.
Le niveau de raccordement de fil est conçu comme un contact PUSH IN.

Nombre de pôles : 5, 8

Courant nominal : 16 A

Tension nominale : 250 V, 500 V

Informations générales de commande

Version	CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 8, PUSH IN avec actionneur, Taille de construction: HQ
Référence	2937360000
Type	HDC HQ 8 MP
GTIN (EAN)	4099986694132
Qté.	1 Pièce

HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E310075

Dimensions et poids

Profondeur	41.2 mm	Profondeur (pouces)	1.622 inch
Hauteur	45.5 mm	Hauteur (pouces)	1.7913 inch
Largeur	26.3 mm	Largeur (pouces)	1.0354 inch
Longueur	2.5 mm	Longueur (pouces)	0.0984 inch
Diamètre	2.5 mm	Poids net	38 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	8	Cycles d'enfichage Ag	≥ 500
Cycles d'enfichage Au	≥ 500	Type de raccordement	PUSH IN avec actionneur
Taille de construction	HQ	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	Gris clair	Matériau isolant	PC
Surface	Argent passivé	Type	Mâle
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	3
Matériau de base	Alliage de cuivre	Série	HQ
Tension nominale (DIN EN 61984)	500 V	Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	6 kV
Courant nominal (DIN EN 61984)	16 A	Sans halogène	false
BG	HQ	Nombre de contacts de signaux	0
Nombres de contacts de puissance	8		

Dimensions

Largeur	26.3 mm
---------	---------

Caractéristiques de raccordement PE

Type de raccordement PE	autres
-------------------------	--------

Contact puissance

Tension nominale (DIN EN 61984) contact de puissance	500 V
---	-------

HDC HQ 8 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Version**

Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.		Type de raccordement	PUSH IN avec actionneur
Taille de construction	HQ	Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, min.	
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² max.		Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² min.	
Surface	Argent passivé	Matériau de base	Alliage de cuivre
BG	HQ		

Dessins

Dessin



Courbe de dérating

