

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Distribution de puissance avec câble non sectionné d'une section de 1,5 à 6 mm².

Alimentation / branche T via raccordement PUSH IN (0,5 à 10 mm²) et/ou raccordement débrochable (0,5 à 4 mm²).

Les repérages de couleur permettent un brochage clair des fils.

- Alimentation électrique
- Distribution d'énergie
- Dériver l'alimentation

Informations générales de commande

Version	Connecteur débrochable Field Power®, DC, IP20, Polyamide, PUSH IN, Nombre de pôles (texte): 5
Référence	<u>3020950000</u>
Туре	PTS 4 DCM
GTIN (EAN)	4099986937192
Qté.	10 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	36.15 mm	Profondeur (pouces)	1.4232 inch
Hauteur	27.3 mm	Hauteur (pouces)	1.0748 inch
Largeur	55.45 mm	Largeur (pouces)	2.1831 inch
Poids net	3.9 a		

Températures

Température de stockage	-40 °C85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Statut de comornille nons	Comorne sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Capacité de serrage			
Données de connexion - connecteur	Technique de raccordement de conducteurs	PUSH IN	
débrochable	Dimension de la lame de l'outil opérationnel	3,0 x 0,5 mm	
	Longueur de dénudage	12.00 mm	
	Nombre de pôles .	5	
	Section du conducteur, rigide, max.	4 mm ²	
	Conducteur section de raccordement, rigide,	0.50 mm ²	
	min.		
	Conducteur section de raccordement, semi- rigide, max.	4.00 mm ²	
	Conducteur Section de raccordement, semirigide, min.	0.50 mm ²	
	Section de raccordement du conducteur, semi- rigide, max.	4.00 mm ²	
	Conducteur section de raccordement, semi- rigide, min.	0.50 mm ²	
	Section de raccordement du conducteur, semi- rigide, max.	4.00 mm ²	
	Conducteur section de raccordement, semi- rigide, min.	0.50 mm ²	
	Section de raccordement du conducteur avec embout	Type d'embout	12 mm avec collier en plastique
		Norme	DIN 46228/1
		Section, min.	0.5 mm ²
		Section, max.	4 mm ²
		Type d'embout	12 mm avec collier en plastique
		Norme	DIN 46228/4
		Section, min.	0.5 mm ²
		Section, max.	4 mm ²
		Type d'embout	8 mm avec collier en plastique
		Norme	DIN 46228/1
		Section, min.	0.5 mm ²
		Section, max.	4 mm ²
		Type d'embout	8 mm avec collier en plastique
		Norme	DIN 46228/4
		Section, min.	0.5 mm ²
		Cti	4 2

Date de création 05.11.2025 03:12:54 MEZ

2 Niveau du catalogue / Dessins

Section, max.

Type d'embout

4 mm²

Cosses tubulaires doubles



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 $0.5 \; mm^2$

 4 mm^2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Section, min.

Section, max.

Caractéristiques techniques

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Matériau isolant	Polyamide	Silicone	Non
Couleur	noir	Degré de protection	IP20
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Type de montage	enfiché
Fonction	Distribution	Codable	Codé sur PE + GND
Prise de test	2 mm	Type de tension	DC
Nombre de pôles (texte)	5	Nombre de raccordements / pôle	1
Technique de raccordement de conducteurs	PUSH IN	Orientation de la sortie du conducteur	90°

Capacité de serrage, raccordement PUSH IN

Nombre de pôles	5	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins











Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

Informations générales de commande

Туре	AM 16	Version
Référence	9204190000	Outils, Outils à dégainer
GTIN (EAN)	4032248608133	
Qté.	1 ST	
Туре	AM 25	Version
Type Référence	AM 25 9001540000	Version Outils, Outils à dégainer

Mâle



Les mâles de notre WeiCoS-System sont disponibles pour toutes les techniques de raccordement. La gamme de produit inclut des connecteurs préassemblés de 1 à 10 pôles et la possibilité d'un montage individuel. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application. Les accessoires personnalisés augmentent la sécurité et la protection contre les influences environnementales.

Informations générales de commande

	generalization generalization and a second generalization generali		
Туре	ZVR ZP2.5	Version	
Référence	<u>1816130000</u>	Série Z, Crochets de verrouillage, jaune, 3.9 mm	
GTIN (EAN)	4032248370702		
Qté.	25 ST		

Date de création 05.11.2025 03:12:54 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



Les repères WS sont particulièrement adaptés aux connecteurs de la série W. Grâce à leur compatibilité, ils peuvent également être utilisés avec la série I et la série Z. Les larges surfaces de marquage permettent d'imprimer de longues chaînes de caractères ou sur plusieurs lignes.

Les repères WS sont parfaits pour de longues chaînes de caractères personnalisées. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'impression avec PrintJet CONNECT ou Plotter est possible.

- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvéPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Туре	WS 12/6 MC NE WS
Référence	1609900000
GTIN (EAN)	4008190203467
Oté	600 ST

Version WS, Terminal marker, 12×6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blanc

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Туре	SDS 0.5X3.0X80	Version
Référence	<u>2749330000</u>	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3 mm, longueur de la lame: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895551	Epaisseur de la lame (A): 0.5 mm
Qté.	1 ST	

Date de création 05.11.2025 03:12:54 MEZ