

VPU PV II 3 1000 MB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Les séries de protection contre les surtensions de VARIOTECTOR VPU PV I (Type I) et VPU PV II (Type II) protègent les systèmes photovoltaïques et leurs composants contre les interférences dues à la foudre et aux surtensions. Même bien en dessous des limites spécifiées par la coordination d'isolation selon EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. Les parafoudres sont conçus et testés selon la norme produit CEI 50539-11 / DIN EN 50539-11 et peuvent être utilisés conformément à la norme d'application CEI 50539-12 / DIN EN 50539-12 et selon CEI 60364-7-712 « Installation de systèmes d'alimentation photovoltaïques » pour l'installation.

Informations générales de commande

Référence	3034850000
Type	VPU PV II 3 1000 MB
GTIN (EAN)	4099986991736
Qté.	1 Pièce

VPU PV II 3 1000 MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2.7559 inch
Hauteur	112.3 mm	Hauteur (pouces)	4.4213 inch
Largeur	53.7 mm	Largeur (pouces)	2.1142 inch
Poids net	299.13 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
Humidité	5 - 95 % d'humidité rel.		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-14-02
ECLASS 15.0	27-17-14-02		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Nombre de pôles	3	Type de tension	DC
Temps de réponse / temps de réaction	≤ 25 ns	Normes	IEC 61643-31, EN 61643-31
Classe d'exigence selon EN 61643-11	T2	Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE	20 kA
Courant de décharge I _{max} (8/20 µs) fil- PE	40 kA	Type SPD	T2
Courant de court-circuit ISCCR	15 kA	Fusible amont intégré	Non

Caractéristiques générales

Forme	Boîtiers d'installation ; 3 TE	Couleur	noir
Degré de protection	IP20 en condition installée, IP20	Barrette de liaison équipée	TS 35

Caractéristiques techniques photovoltaïque

Normes	IEC 61643-31, EN 61643-31	Niveau de protection Up (+/-, -/PE, +/ PE)	≤ 3.8 kV
Hauteur de fonctionnement dans système PV non mis à la terre	≤ 4000 m	Courant de court-circuit ISCPV	15 kA
Courant de décharge total I _{total} (8/20 µs)	40 kA	Courant de fuite In (8/20 µs)	20 kA
Classe d'exigence	Type II	Hauteur de fonctionnement dans le système PV à la terre	≤ 2000 m
Tension de l'installation FV, max. U _{cpv}	1000 V		

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
-------------------------	-----	--------------------	---

VPU PV II 3 1000 MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Technical data**Caractéristiques de raccordement**

Longueur de dénudage	18 mm	Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé
Type de raccordement	Raccordement vissé	Couple de serrage, min.	2.5 Nm
Couple de serrage, max.	2.5 Nm	Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² min.	
Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm ²	Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² souple, min.	
Section de raccordement du conducteur, max.	25 mm ²	Section de raccordement, semi-rigide, min.	2.5 mm ²
Section de raccordement, max.	35 mm ²		

Caractéristiques électriques

Type de tension	DC		
Généralités			
Nombre de pôles	3	Degré de protection	IP20 en condition installée, IP20
Couleur	noir		

Symbole électrique

Circuit diagram

VPU PV II 3 1000 MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tournevis cruciforme, type Phillips



Tournevis cruciforme isolé VDE, type Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, poignée SoftFinishf

Informations générales de commande

Type	SDIK PH1 X 80	Version
Référence	2749890000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 1 mm, 80 mm, Epaisseur de la lame
GTIN (EAN)	4050118897098	(A): 1
Qté.	1 ST	

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 6/15 K MC NE WS	Version
Référence	1880100000	ESG, Repérage d'’équipements et appareillages x 15 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248478781	66, Couleur: blanc, autoadhésif
Qté.	200 ST	

VPU PV II 3 1000 MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Série VPU**

De nombreux accessoires complètent la gamme de produit

Informations générales de commande

Type	VPU PV EXTENDER	Version
Référence	3123510000	
GTIN (EAN)	4099987270199	
Qté.	9 ST	