


SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A-, K-, L-, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, M12, Mâle, droit, Filetage de montage: M 16 x 1,5, Nombre de pôles: 5, Longueurs de câbles / brins: 1 m, Montage frontal
Référence	2978440000
Type	SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5
GTIN (EAN)	4099986830189
Qté.	1 Pièce

SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E307231

Dimensions et poids

Poids net 47 g

Températures

Température ambiante -40 °C...85 °C

Classifications

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	1 m	Fonction PE	Non
Section du conducteur	1.5 mm ²	Longueurs de câbles / brins	1 m
Nombre de pôles	5		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	5	Codage	L-coded
Surface du contact	doré	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Tension nominale	63 V
Courant nominal	16 A	Degré de protection	IP67, Vissé
Degré de pollution	3	Raccordement du blindage	Non
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	5	Longueur du câble	1 m
Codage	L-coded	Filetage du raccordement	M12
Surface du contact	doré	Section du conducteur	1.5 mm ²
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Type de montage	Montage frontal	Tension nominale	63 V
Courant nominal	16 A	Degré de protection	IP67, Vissé
Degré de pollution	3	Matériau de base	Zinc injecté sous pression
Raccordement 1	M12	Raccordement 2	Flying wires
Longueurs de câbles / brins	1 m	Filetage de montage	M 16 x 1,5
Raccordement du blindage	Non	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C

Dessins

Dessin coté






Schéma des pôles



Schéma



Dessins

Découpe de montage

