

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	2979350000
Type	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
Qté.	1 Pièce

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	135 mm	Profondeur (pouces)	5.3149 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1.4961 inch
Largeur	816 mm	Largeur (pouces)	32.1259 inch
Poids net	300 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 - 45°C
-------------------------------	------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60b0f8b3-d5d4-4f2d-a3c8-d2f055e5e550

Classifications

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Caractéristiques de raccordement

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier	aluminium traité par anodisation dure
-----------------------------	---------------------------------------

Caractéristiques techniques du câble

Matériau de base du boîtier	aluminium traité par anodisation dure
-----------------------------	---------------------------------------

Caractéristiques techniques générales

Couleur (TCC)	5700K, White	Courant faible	5825 lm
Angle d'émission	100 °	Durée de vie	60.000 h
Type de montage	Montage par vis	Degré de protection	IP40

Caractéristiques électriques

Tension nominale	230 V AC	Puissance	32.5 W
Intensité réglable	oui, obscurcissement continu		