

## AC SB M 40A 4POL CG 06KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Commutateur, Interrupteur-sectionneur, 600 V AC, 40 A, 4 pôles, Interrupteur manuel
Référence	<a href="#">3103150000</a>
Type	AC SB M 40A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148351
Qté.	1 Pièce

## AC SB M 40A 4POL CG 06KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Profondeur	121.1 mm	Profondeur (pouces)	4.7677 inch
Hauteur	165 mm	Hauteur (pouces)	6.4961 inch
Largeur	140 mm	Largeur (pouces)	5.5118 inch
Poids net	529 g		

### Températures

Température ambiante -25 °C...55 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

### Textes de description

Texte descriptif long

Load break Switch in polyester housing.  
 Suitable for disconnection on the AC side.  
 Number of poles: 4  
 Rated operational current (Ie) (Ie):  
 - according to IEC (AC-21): 40 A  
 Rated operational voltage (Ue):  
 - according to IEC: 690 V  
 Suitability for use:  
 Emergency Stop Switch: Yes  
 Main Switch: Yes  
 Number of contacts normally open: 4  
 Number of contacts normally closed: 0  
 Number of switching positions: 2  
 Lockable: Yes  
 The switch is mounted using 4 screws.  
 Protection class (IP): 65  
 Polyester housing with knockouts for cable glands PG 16/21.

**AC SB M 40A 4POL CG 06KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**Dimensions HxWxD:  
165x140x121 mm.  
Approved according to  
Low-voltage Switchgear  
and Controlgear: IEC  
60947-3, DIN VDE 0660  
Part 107 (EN 60947-3)**Garantie**

Période 5 ans

**Caractéristiques générales**

Normes	IEC 60947-3	Degré de protection	IP66, IP65
Lieu d'installation	Zone extérieure protégée (> 1 km de la mer)		

**Interrupteur d'interruption du chargement**

Type de tension	AC	Tension nominale	800 V
Courant nominal	40 A	Nombre de contacts à ouverture	0
Courant évalué principalement actif de rupture de chargement	40 A	Raccordement	Pince à ressort vissé 1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Capacité d'interruption de court-circuit	10 kA	Courant de court-circuit nominal	500 A
Courant nominal de résistance au pic	10 kA	Nombre de rupture des cycles de fonctionnement au courant nominal	1500
Classe d'endurance mécanique	M2 (10000)	Courant nominal de reprise	240 A
Nombres de contacts à fermeture	4		

**Raccordement**

Forme boîtier en tant qu'interrupteur principal	Oui	Appareil avec câblage préconfectonné	Non
---	-----	--------------------------------------	-----

