

SAISGP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Connecteurs mâles et femelles à équiper pour raccordements M8, M12, M16 et 7/8 po. ; très robustes, particulièrement adaptés à l'ingénierie mécanique. Les connecteurs enfichables ronds M8 conviennent particulièrement aux utilisations dans les espaces exigus.

Informations générales de commande

Version	Connecteur attachable, M8
Référence	3103330000
Type	SAISGP-P-4A-3.5/5.5-M8
GTIN (EAN)	4099987149662
Qté.	1 Pièce

SAISGP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Largeur	51 mm	Largeur (pouces)	2.0079 inch
Diamètre	14 mm	Poids net	12 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	4				
Codage	aucune				
Surface du contact	Ni/Au				
Type de raccordement	PUSH IN				
Matériau de base du boîtier	PBT zinc injecté				
Diamètre de câble, max.	5.5 mm				
Diamètre de câble, min.	3.5 mm				
Matériau des contacts	CuSn				
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² max.					
Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm ² min.					
Courant nominal	4 A				
Degré de protection	IP67				
Cycles d'enfichage	≥ 100				
Degré de pollution	3				
Type de contact	Mâle				
Tension nominale	<table border="1"> <tr> <td>Tension nominale</td> <td>30 V</td> </tr> <tr> <td>Type de tension</td> <td>AC/DC</td> </tr> </table>	Tension nominale	30 V	Type de tension	AC/DC
Tension nominale	30 V				
Type de tension	AC/DC				
Raccordement du blindage	Non				
Matériau de la bague filetée	Zinc injecté sous pression				
Plage de températures du coffret	-25...+85 °C				

Normes


Norme de connecteur	IEC 61076-2-104
---------------------	-----------------

SAISGP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Dessin coté**Schéma des pôles**