
# Fiche de données

## CB-DT 140/3.5 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Avec nos solutions de repérage détectables, nous garantissons aux consommateurs de l'industrie des produits alimentaires et des boissons les plus hauts standards du concept HACCP. Grâce à la matière de remplissage métallique, nos colliers de serrage détectables sont identifiés par les détecteurs de métaux et rayons X de manière fiable. L'identification minimise le risque de contamination au cours du processus de production de la nourriture. MultiCard garantit une sécurité maximale grâce à des propriétés telles que la résistance à la corrosion. Nous contrôlons et confirmons régulièrement les caractéristiques de sécurité dans notre laboratoire accrédité. La couleur réelle peut varier, mais la teinte n'affecte pas les caractéristiques du produit. Non destiné(e)(s) à entrer en contact direct avec des produits alimentaires.

- Détectable par détecteurs de métaux et rayon X
- Reconnaissable visuellement par sa couleur bleue
- matière de remplissage métallique résistant à la corrosion

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Référence | 3012630000 |
| Type | CB-DT 140/3.5 BL |
| GTIN (EAN) | 4099986921870 |
| Qté. | 100 Pièce |

# Fiche de données

## CB-DT 140/3.5 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 1 mm | Profondeur (pouces) | 0.0394 inch |
| Hauteur | 140 mm | Hauteur (pouces) | 5.5118 inch |
| Largeur | 3.5 mm | Largeur (pouces) | 0.1378 inch |
| Poids net | 1 g | | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

### Matériel d'installation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résistant aux UV | Non | Réouvrable | Non |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | UL 94, HB | Halogène | Non |
| Matériau de base | PA 6.6 | Tenue à la traction | 180 N |
| Diamètre de faisceau, max | 32 mm | Tenue à la traction (force de la livre) | 40 lbf |
| Détectable conformément à Rondotest | 4.7 mm Al | Diamètre faisceau, min | 2 mm |

# CB-DT 140/3.5 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

