MULTIMETER DMM 1000V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. De manière standard, tous les instruments peuvent mesurer la tension et la résistance et peuvent effectuer des tests de continuité et de diodes. Certains multimètres permettent en plus de mesurer le courant, la fréquence, la capacité et la température. Les multimètres numérique ont l'avantage de présenter un affichage clair, facilement et directement lisible. Les erreurs de conversion d'échelle ou les erreurs de lecture appartiennent au passé.

Informations générales de commande

Version	Multimètre, Non
Référence	<u>3113230000</u>
Туре	MULTIMETER DMM 1000V
GTIN (EAN)	4099987201308
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

MULTIMETER DMM 1000V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	45 mm	Profondeur (pouces)	1.7716 inch
Hauteur	150 mm	Hauteur (pouces)	5.9055 inch
Largeur	80 mm	Largeur (pouces)	3.1496 inch
Poids net	350 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ETIM 10.0	EC000069	ECLASS 9.0	27-20-03-01
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-01
ECLASS 11.0	27-20-03-01	ECLASS 12.0	27-20-03-01
ECLASS 13.0	27-20-03-01	ECLASS 14.0	27-20-03-01
ECLASS 15.0	27-20-03-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Multimètre digital

Appareils de mesure et de test

Capacité max.	60 mF	Capacité min.	0 nF
Catégorie du circuit de mesure	CAT III 1.000V / CAT IV 600V	Valeur de mesure max. du courant	10 A
Température de fonctionnement, max.	50 °C	température de fonctionnement, min.	0 °C
Plage de fréquence, max.	60 MHz	Plage de fréquence, min.	1 mHz
Mesure de fréquence	Oui	Degré de protection	IP44
Plage de mesure de résistance, max.	59.99 ΜΩ	Plage de mesure de résistance, min.	400 Ω
Type de pile	Pile 1,5 V type AAA	Test de continuité	Non

Niveau du catalogue / Dessins

MULTIMETER DMM 1000V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins



