

VPU PV II 3 R 600 MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les séries de protection contre les surtensions de VARIOTECTOR VPU PV I (Type I) et VPU PV II (Type II) protègent les systèmes photovoltaïques et leurs composants contre les interférences dues à la foudre et aux surtensions. Même bien en dessous des limites spécifiées par la coordination d'isolation selon EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. Les parafoudres sont conçus et testés selon la norme produit CEI 50539-11 / DIN EN 50539-11 et peuvent être utilisés conformément à la norme d'application CEI 50539-12 / DIN EN 50539-12 et selon CEI 60364-7-712 « Installation de systèmes d'alimentation photovoltaïques » pour l'installation.

Informations générales de commande

Référence	3034790000
Type	VPU PV II 3 R 600 MB
GTIN (EAN)	4099986991675
Oté.	1 Pièce

VPU PV II 3 R 600 MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2.7559 inch
Hauteur	112.3 mm	Hauteur (pouces)	4.4213 inch
Largeur	53.7 mm	Largeur (pouces)	2.1142 inch
Poids net	254.55 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
Humidité	5 - 95 % d'humidité rel.		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-14-02
ECLASS 15.0	27-17-14-02		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Nombre de pôles	3	Contact de signalisation	250 V 1A 1CO
Type de tension	DC	Temps de réponse / temps de réaction	≤ 25 ns
Normes	IEC 61643-31, EN 61643-31	Classe d'exigence selon EN 61643-11	T2
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE	20 kA	Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE	40 kA
Type SPD	T2	Courant de court-circuit ISCCR	15 kA
Fusible amont intégré	Non		

Caractéristiques de raccordement télésignalisation

Section de raccordement du conducteur, 0.25 mm ² rigide, min.	Longueur de dénudage	5 mm
Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² rigide, max.		

Caractéristiques générales

Forme	Boîtiers d'installation ; 3 TE	Couleur	noir
Degré de protection	IP20 en condition installée, IP20	Barrette de liaison équipée	TS 35

Caractéristiques techniques photovoltaïque

Normes	IEC 61643-31, EN 61643-31	Niveau de protection Up (+/-, -/PE, +/ PE)	≤ 2.5 kV
Hauteur de fonctionnement dans système PV non mis à la terre	≤ 4000 m	Courant de court-circuit ISCPV	15 kA

VPU PV II 3 R 600 MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Courant de décharge total I _{total} (8/20 µs) 40 kA	Courant de fuite I _n (8/20 µs) 20 kA
Classe d'exigence Type II	Hauteur de fonctionnement dans le système PV à la terre ≤ 2000 m
Tension de l'installation FV, max. U _{cpv} 600 V	

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension III	Degré de pollution 2
-----------------------------	----------------------

Caractéristiques de raccordement

Longueur de dénudage 18 mm	Technique de raccordement de conducteurs Raccordement vissé
Type de raccordement Raccordement vissé	Couple de serrage, min. 2.5 Nm
Couple de serrage, max. 2.5 Nm	Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² min.
Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² souple, min.
Section de raccordement du conducteur, 25 mm ² souple, max.	Section de raccordement, semi-rigide, 2.5 mm ² min.
Section de raccordement, semi-rigide, 35 mm ² max.	

Caractéristiques électriques

Type de tension DC	
--------------------	--


Généralités

Nombre de pôles 3	Degré de protection IP20 en condition installée, IP20
Couleur noir	

VPU PV II 3 R 600 MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Symbole électrique**

Circuit diagram

VPU PV II 3 R 600 MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tournevis cruciforme, type Phillips




Tournevis cruciforme isolé VDE, type Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, poignée SoftFinishf

Informations générales de commande

Type	SDIK PH1 X 80	Version
Référence	2749890000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 1 mm, 80 mm, Epaisseur de la lame
GTIN (EAN)	4050118897098	(A): 1
Qté.	1 ST	

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 6/15 K MC NE WS	Version
Référence	1880100000	ESG, Repérage d'’équipements et appareillages x 15 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248478781	66, Couleur: blanc, autoadhésif
Qté.	200 ST	

VPU PV II 3 R 600 MB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Série VPU



De nombreux accessoires complètent la gamme de produit

Informations générales de commande

Type	VPU PV EXTENDER	Version
Référence	3123510000	
GTIN (EAN)	4099987270199	
Qté.	9 ST	
Type	PLUG VPU AC	Version
Référence	2855300000	
GTIN (EAN)	4064675533283	
Qté.	10 ST	