


**THM WO 50.8/150 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

**Informations générales de commande**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Référence  | 3034890000                         |
| Type       | <a href="#">THM WO 50.8/150 GE</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986991774                      |
| Qté.       | 500 Pièce                          |

## THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.03 mm | Profondeur (pouces) | 0.001 inch  |
| Hauteur    | 50.8 mm | Hauteur (pouces)    | 2 inch      |
| Largeur    | 150 mm  | Largeur (pouces)    | 5.9055 inch |
| Poids net  | 1.2 g   |                     |             |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                    |                                          |             |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|
| Adhésif                                  | Colle polyacrylate | Couleur du matériau selon code couleurs  | 4           |
| Type d'impression                        | vierge             | Version                                  | autoadhésif |
| Largeur                                  | 150 mm             | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-0         |
| Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C             | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C      |
| Couleur                                  | jaune              | Halogène                                 | Non         |
| Matériau de base                         | Film polyester     | Caractères imprimés                      | sans        |
| Taille de plage de repérage              | 25.4 x 50.8 mm     | Nombre par rouleau                       | 500         |

## Repères de fils et de câbles

|                                                                  |        |                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Halogène                                                         | Non    | Section de raccordement du conducteur, 500 mm <sup>2</sup> max. |               |
| Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm <sup>2</sup> min. |        | Diamètre extérieur du conducteur, max.                          | 39.7 mm       |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.                           | 8.1 mm | Diamètre extérieur du conducteur                                | 8.1 - 39.7 mm |