

HDC 16B AS ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

L'option de séparer dans la zone 2 des câbles conformes aux agréments ATEX : T II 3G Ex ec IIC T6 Gc ou IECEX : Ex ec IIC T6 Gc simplifie la construction, le service et permet une meilleure préparation. Les connecteurs homologués proposés ici doivent toujours être utilisés avec les boîtiers et supports homologués correspondants et ne peuvent être déconnectés sans chargement.

Informations générales de commande

Version	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP55, Embase encastrée, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: none
Référence	3139920000
Type	HDC 16B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382281
Qté.	1 Pièce

HDC 16B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments

**Dimensions et poids**

Profondeur	164 mm	Profondeur (pouces)	6.4567 inch
Hauteur	29.5 mm	Hauteur (pouces)	1.1614 inch
Largeur	48 mm	Largeur (pouces)	1.8898 inch
Cote de fixation hauteur	32 mm	Cote de fixation largeur	103 mm
Poids net	180 g		

Températures

Température ambiante	-20 °C...40 °C	Température limite	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	--------------------	------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Caractéristiques générales

Version boîtier	Embase encastrée	Taille de construction	6
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	gris
Surface	autres	Type	Embase (traversée)
Sans halogène	false	BG	6
Degré de protection	IP55		

Dimensions

Largeur	48 mm
---------	-------

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat N° (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	Certificat N° (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
-----------------------	-----------------	----------------------	------------------


Version

Taille de construction	6	Surface	autres
BG	6		

HDC 16B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

HDC 16B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Taille 6 (16B)**

L'option de séparer dans la zone 2 des câbles conformes aux agréments ATEX : T II 3G Ex ec IIC T6 Gc ou IECEX : Ex ec IIC T6 Gc simplifie la construction, le service et permet une meilleure préparation. Les connecteurs homologués proposés ici doivent toujours être utilisés avec les boîtiers et supports homologués correspondants et ne peuvent être déconnectés sans chargement.

Informations générales de commande

Type	HDC 16B TOS 1M32G ATEX	Version
Référence	3139980000	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382342	Boîtier du connecteur, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32
Qté.	1 ST	
Type	HDC 16B TOS 2M25G ATEX	Version
Référence	3139990000	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382359	Boîtier du connecteur, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32, M 25
Qté.	1 ST	
Type	HDC 16B TSS 1M32G ATEX	Version
Référence	3140000000	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382366	Boîtier du connecteur, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32
Qté.	1 ST	
Type	HDC 16B COVER ATEX	Version
Référence	3140070000	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 6, Degré de protection: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382434	Couvercle pour les parties inférieures du capot, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: none
Qté.	1 ST	

Taille 6

IECEx
ATEX

L'option de séparer dans la zone 2 des câbles conformes aux agréments ATEX : T II 3G Ex ec IIC T6 Gc ou IECEX : Ex ec IIC T6 Gc simplifie la construction, le service et permet une meilleure préparation. Les connecteurs homologués proposés ici doivent toujours être utilisés avec les boîtiers et supports homologués correspondants et ne peuvent être déconnectés sans chargement.

Informations générales de commande

Type	HDC HDD 24 FC EX 1500	Version
Référence	3116650000	CIE ,96 Connecteur enfichable, Femelle, 1500 V, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4099987235778	24, Raccordement à sertir, Taille de construction: 6
Qté.	1 ST	
Type	HDC HDD 24 MC EX 1500	Version
Référence	3116630000	CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 1500 V, Nombre de pôles: 24,
GTIN (EAN)	4099987235754	Raccordement à sertir, Taille de construction: 6
Qté.	1 ST	

HDC 16B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Type	HDC HDD 32 FC EX 1000	Version
Référence	3116640000	CIE ,96 Connecteur enfichable, Femelle, 1000 V, Nombre de pôles:
GTIN (EAN)	4099987235761	32, Raccordement à sertir, Taille de construction: 6
Qté.	1 ST	
Type	HDC HDD 32 MC EX 1000	Version
Référence	3116620000	CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 1000 V, Nombre de pôles: 32,
GTIN (EAN)	4099987235747	Raccordement à sertir, Taille de construction: 6
Qté.	1 ST	