

## U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Ce produit n'est disponible  
qu'en combinaison avec  
un panneau tactile avancé  
u-view



Runtimes IHM pour panneaux tactiles avancés u-view  
En associant les panneaux tactiles avancés u-view aux logiciels à systèmes intégrés IHM PROCON-WEB, la solution de visualisation idéale est créée : le logiciels puissant rencontre le matériel de haute qualité.

Pour mettre en œuvre la solution Web IHM optimale, PROCON-WEB Embedded Systèmes offre les caractéristiques suivantes :

- Gestion des utilisateurs basée sur les rôles et les droits
- Alarme globale
- Commandes prédéfinies, tels que des boutons, des curseurs, des champs de texte ou des zones d'image
- Contrôles complexes puissants tels que les iframes, les graphiques, les tableaux
- Scripts flexibles pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité d'historique pour sauvegarder et visualiser des données historiques
- Raccordement à la commande via un pilote de communication

### Informations générales de commande

Version	Logiciels de visualisation, Plateforme pour système d'exécution: Windows, Linux, Docker, Nombre de variables de processus, max.: 500, Nombre d'appareils IHM, max.: 2
Référence	<a href="#">3151130000</a>
Type	U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/2
Qté.	1 Pièce

## U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 0 g

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Non affecté  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Caractéristiques de l'exécution

Nombre d'appareils IHM, max. 2

### Informations sur la licence

Nombre de variables de processus, max. 500

### Classifications

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		

### Configuration minimale requise

Système d'exploitation	Windows, Linux, u-OS	Espace disque minimal requis	0.1 GB
Mémoire minimale (RAM) nécessaire	0.1 GB		