

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Relais individuels au sein des CUBESERIES CRM

- 4 contact inverseur (7 A)
- Avec leviers de forçage avec code couleur (bobine AC : orange, bobine DC : bleu)
- Avec indicateur d'état mécanique

Informations générales de commande

Version	CUBESERIES, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur AgNi, Tension nominale: 230 V AC, Cou- rant permanent: 7 A, Raccordement enfichable, Levier de forçage disponible: Oui
Référence	3053060000
Туре	CRM40730T
GTIN (EAN)	4099987022880
Qté.	10 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

≤ 20 ms

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
Agréments		^	
	(SP∗ 🗖	" OYE	
	•	us 🅰	
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL		
Certificat Nº (cURus)	E223474		
Dimensions et poids			
Profondeur	35.5 mm	Profondeur (pouces)	1.3976 inch
Hauteur	27.4 mm	Hauteur (pouces)	1.0787 inch
Largeur	21 mm	Largeur (pouces)	0.8268 inch
Poids net	35 g		0.0200 mon
Températures			
Température de stockage	-40 °C85 °C	Température ambiante	-40 °C55 °C
Température de fonctionnement		Humidité	25 °C/95 % d'humidité rel., pas de condensatio
Conformité environnementa	ale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemp	otion	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessu	us de 0,1 % en poids	
Classifications			
ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01	ECENCO 14.0	27-37-10-01
Données de mesure UL	'		
Certificat № (cURus)	E223474		
Côté commande	L223474		
Cote commande			
Tension nominale	230 V AC	Courant nominal AC	7.1 mA
Puissance nominale	1,63 VA	Résistance de bobine	16100 Ω ± 10 %
ndicateur d'état	Non		
Côté charge			
Tension de commutation nominale	250 V AC	Courant permanent	7 A
Fréquence de commutation max. à charge nominale	0.1 Hz	Tension de commutation AC, max.	250 V
Courant à la mise sous tension	16 A / 20 ms	Puissance de commutation AC (résistif), max.	1500 VA
	::(\ 160\M\@ 24\V	Detaud à la maior a tempion	

Date de création 09.11.2025 09:24:17 MEZ

max.

Puissance de commutation DC (résistif), 168 W @ 24 V

Niveau du catalogue / Dessins

Retard à la mise s. tension



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Retard à la coupure	≤ 12 ms	Type de contact	4 CO contact (AgNi)
Durée de vie mécanique	2 x 107 cycles de manœuvres	Puissance min. de commutation	10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Caractéristiques générales	S		
Altitude de service	≤ 2000 m, au-dessus du niveau de la mer	Levier de forçage disponible	Oui
Version du levier de forçage	Bouton de test verrouillable, BOuton de test momentané	Indicateur de position du commutateur mécanique	Oui
Couleur	transparent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Coordination de l'isolation			
Tension nominale	250 V	Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II	Rigidité de tension côté commande - côté charge	2,5 KVeff / 1 min.
Rigidité diélectrique des contacts vo	oisins 2 kVeff / 1 min	Rigidité diélectrique des contacts ouverts	1,5 kVeff /1 min.
Tension de tenue au choc	4 kV (1,2/50 μs)	Degré de protection	IP40
Informations suplémentair	res sur les agréments / st	andards	
Certificat Nº (CSA)	607178-80219312	Certificat Nº (VDE)	40059812
Certificat Nº (cURus)	E223474		
Caractéristiques de raccor	dement		
Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable	Pas en mm (P)	5.00 mm

Weidmüller **3**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dessins


Connection diagram




Graph




Graph



Graph



Dimensional drawing





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Miscellaneous

Type code CUBESERIES relay versions



Type codes



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

LED



Informations générales de commande

Туре	CXX L 63G	Version
Référence	3053460000	CUBESERIES, Module LED, Tension nominale: 110230 V UC,
GTIN (EAN)	4099987023245	Raccordement enfichable
Qté.	20 ST	
Туре	CXX L 63R	Version
Type Référence	CXX L 63R 3053450000	Version CUBESERIES, Module LED, Tension nominale: 110230 V UC,
• •		

Modules de protection



Informations générales de commande

Type	CXX RC 53	Version
Référence	3053400000	CUBESERIES, Circuit RC, Tension nominale: 110230 V AC,
GTIN (EAN)	4099987023184	Raccordement enfichable
Qté.	20 ST	
Туре	CXX V 73	Version
Type Référence	CXX V 73 3053490000	Version CUBESERIES, Varistance de protection, Tension nominale: 220240
• •		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Douilles enfichables relais



Embases relais pour les relais CUBESERIES CRM

- 4 versions de sortie CO pour 2 relais CO et 4 relais CO
- Raccordement vissé et PUSH IN
- \bullet Douilles enfichables PUSH IN avec poussoirs larges pour tournevis jusqu'à une taille de lame de 1,0 x 5,5 mm
- Diverses possibilités de raccordement croisé
- Accessoires correspondants tels que connexions transversales, étriers de maintien et modules LED

Informations générales de commande

Туре	CSM P 4CO	Version
Référence	3053140000	CUBESERIES, Socle relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, Courant
GTIN (EAN)	4099987022965	permanent: 8 A, PUSH IN
Qté.	10 ST	
Туре	CSM S 4CO	Version
Type Référence	CSM S 4CO 3053160000	Version CUBESERIES, Socle relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, Courant

Connexions transversales



Informations générales de commande

Type	CXM CCP 2P BL	Version
Référence	3053230000	CUBESERIES, Connexion transversale
GTIN (EAN)	4099987023054	
Qté.	20 ST	
Туре	CXM CCP 2P RD	Version
Référence	3053220000	CUBESERIES, Connexion transversale
GTIN (EAN)	4099987023047	
Qté.	20 ST	
Туре	CXM CCP 8P BL	Version
Référence	3053210000	CUBESERIES, Connexion transversale
GTIN (EAN)	4099987023030	
Qté.	10 ST	
Туре	CXM CCP 8P RD	Version
Référence	3053200000	CUBESERIES, Connexion transversale
GTIN (EAN)	4099987023023	
Qté.	10 ST	

Date de création 09.11.2025 09:24:17 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	CXM CCS 6P GY	Version
Référence	3053180000	CUBESERIES, Connexion transversale
GTIN (EAN)	4099987023009	
Qté.	2 ST	

Étriers de maintien



Étriers de maintien pour relais CUBESERIES CRI. Étrier de maintien plastique :

- Avec fonction d'éjecteur de relais
- Slots de repérage pour repérages MultiFit
- Convient aux relais avec et sans levier de forçage Étrier de maintien en métal :
- Pour une forte tenue du relais dans la douille enfichable

Informations générales de commande

Туре	CXM CLIP P	Version
Référence	3053240000	CUBESERIES, Clip de maintien
GTIN (EAN)	4099987023061	
Qté.	10 ST	
Type	CXM CLIP M	Version
Type Référence	CXM CLIP M 3053190000	Version CUBESERIES, Clip de maintien

Connexions transversales



Informations générales de commande

Туре	CXX JMP 2P BL	Version
Référence	3053260000	CUBESERIES, Connexion transversale
GTIN (EAN)	4099987023085	
Qté.	30 ST	
Туре	CXX JMP 2P RD	Version
, ·	0,0,0,0,0,0	¥0101011
Référence	3053250000	CUBESERIES, Connexion transversale

Date de création 09.11.2025 09:24:17 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Pièces opposées

Douilles enfichables relais



Embases relais pour les relais CUBESERIES CRM

- 4 versions de sortie CO pour 2 relais CO et 4 relais CO
- Raccordement vissé et PUSH IN
- \bullet Douilles enfichables PUSH IN avec poussoirs larges pour tournevis jusqu'à une taille de lame de 1,0 x 5,5 mm
- Diverses possibilités de raccordement croisé
- Accessoires correspondants tels que connexions transversales, étriers de maintien et modules LED

Informations générales de commande

Туре	CSM P 4CO	Version
Référence	3053140000	CUBESERIES, Socie relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, Courant
GTIN (EAN)	4099987022965	permanent: 8 A, PUSH IN
Qté.	10 ST	
Type	CSM S 4CO	Version
Type Référence	CSM S 4CO 3053160000	Version CUBESERIES, Socle relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, Courant