Fiche de données

CXX LD 43R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Version	CUBESERIES, Module LED avec diode de roue libre, Tension nominale: 110...230 V DC, Raccordement enfichable
Référence	3053350000
Type	CXX LD 43R
GTIN (EAN)	4099987023146
Qté.	20 Pièce

Fiche de données

CXX LD 43R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	25.7 mm	Profondeur (pouces)	1.0118 inch
Hauteur	9.2 mm	Hauteur (pouces)	0.3622 inch
Largeur	12.8 mm	Largeur (pouces)	0.5039 inch
Poids net	2 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température ambiante	-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Côté commande

Tension nominale	110...230 V DC	Courant nominal DC	4 mA
Indicateur d'état	LED rouge	Circuit de protection	Diode de roue libre

Caractéristiques générales

Couleur	noir	
Composant de classe d'inflammabilité UL94	Composante .	Boîtier
	Classe d'inflammabilité UL94 .	V-2

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable

CXX LD 43R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Connection diagram



Dimensional drawing



CXX LD 43R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions



Product family
C CUBESERIES

Product type
X Accessories

Accessory for which relay desing
X Universal use

Function
L LED
D Free-wheeling diode
LD LED and free-wheeling diode
V Varistor
RC RC element

Input voltage and LED color
21N 6-230 V DC
41R 6-24 V DC LED red
41G 6-24 V DC LED green
42R 24-60 V DC LED red
42G 24-60 V DC LED green
43R 110-230 V DC LED red
43G 110-230 V DC LED green
51 6-24 V AC/DC
52 24-60 V AC/DC
53 110-240 V AC/DC
61R 6-24 V AC/DC LED red
61G 6-24 V AC/DC LED green
62R 24-60 V AC/DC LED red
62G 24-60 V AC/DC LED green
63R 110-240 V AC/DC LED red
63G 110-240 V AC/DC LED green
71 6-24 V AC
72 110-130 V AC
73 220-240 V AC