

SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le passage de l'IP20 vers l'IP67 c'est à dire la suppression des armoires dans les machines se fait particulièrement sentir avec les E/S esclaves IP67. Avec ces solutions plug & play le câblage de fils individuels disparaît complètement. On gagne ainsi énormément de temps et on évite les erreurs de câblage. Les modules de bus IP67 représentent aujourd'hui la solution la plus moderne et la plus économique pour raccorder des capteurs et des actionneurs.

Informations générales de commande

Référence	3096630000
Type	SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2
GTIN (EAN)	4099987124768
Qté.	1 Pièce

SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	155 mm	Profondeur (pouces)	6.1024 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1.2598 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Longueur	180 mm	Longueur (pouces)	7.0866 inch
Poids net	999 g		

Classifications

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

Caractéristiques générales

Matériau de base du boîtier	Pocan, PBT	Degré de protection	IP67
Certificat	CE, cULus	Masse	<200 g

Entrées numériques

Tension d'entrée admissible	-30 V ... +30 V (protégé contre les inversions de polarité)
-----------------------------	---

Raccordements

Connexion au bus secondaire (SUB-IN)	1 x mâle M8 4 pôles, Codage A	Connexion au bus secondaire (SUB-OUT)	1 x mâle M8 4 pôles, Codage A
--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Sorties numériques

Isolation de potentiel pour l'électronique des modules	aucune	Tension de sortie Low	0 V DC
Fréquence de commutation charge des lampes	max. 8 Hz	Tension de sortie High	Tension d'alimentation moins 0,7 V DC