

IE-SW-BI-04-4TX-LV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Caractéristiques des commutateurs de la série Installation de bâtiment

- Contrôle des systèmes numériques conformément aux §14a EnWG et §9 EEG du droit allemand
- 100 % compatible avec le protocole EEBUS
- Conformité aux concepts de contrôle VDE-FNN
- Construction simple et permettant de gagner de la place dans l'armoire du compteur
- Montage facile sans effort de configuration
- Alimentation électrique possible via le convertisseur de relais Weidmueller EEBUS
- Variantes pour tension d'entrée 24 VCC et 230 VCA

Informations générales de commande

Version	Commutateur réseau, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
Référence	3195560000
Type	IE-SW-BI-04-4TX-LV
GTIN (EAN)	4099987983501
Qté.	1 Pièce

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	CE
-----------	----

Dimensions et poids

Profondeur	72.9 mm	Profondeur (pouces)	2.8701 inch
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2.7559 inch
Largeur	17.5 mm	Largeur (pouces)	0.689 inch
Longueur	17.5 mm	Longueur (pouces)	0.689 inch
Poids net	0 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...55 °C
Humidité	0...95 % (sans condensation)		

Classifications

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

Conformité et agréments CEM

Chute libre	Selon CEI 60068-2-31	Normes CEM	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
Vibration	Selon CEI 61131-2	Choc	Selon CEI 61131-2
Norme de sécurité	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

Alimentation électrique

Protection contre inversions de polarité	Oui	
Consommation de puissance	ca. 1 W	
Protection contre les surintensités	Oui	
Raccordement	1 barrette de raccordement amovible à 2 pôles	
Plage de tension d'alimentation	Type de tension	DC
	Tension, min.	5 V
	Tension, max.	24 V
Consommation de courant	Tension	24 V
	Courant	41 mA
	Type de tension	DC

Commutateur propriétés

Taille du tableau MAC	2 K	Bande passante fond de panier	800 Mbit/s
-----------------------	-----	-------------------------------	------------

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement, max.	55 °C
Température de fonctionnement, min.	-25 °C
Humidité	0...95 % (sans condensation)
Température de stockage, max.	70 °C
Température de stockage, min.	-25 °C
Altitude de service	Altitude, max. 2000 m

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Garantie

Période	5 ans
---------	-------

Interfaces

Ports Ethernet	4	Ports RJ45	10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Nombre de ports	4x RJ45	Affichage LED	Power LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

Caractéristiques techniques

Matériau de base du boîtier	Plastique	Type de montage	Rail DIN
Degré de protection	IP30	Vitesse	Fast Ethernet
Commutateur	unmanaged		

IE-SW-BI-04-4TX-LV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Kit pour installation en rack 19"**

- Pour la confection d'appareils conformes DIN sur racks 19"

**Informations générales de commande**

Type	RM-KIT	Version
Référence	1241440000	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
Qté.	1 ST	

BLF 3.50/180

Raccordement efficace - dans un espace réduit : un connecteur femelle avec connecteur à ressort (PUSH-IN) comme connecteur enfichable ; utilisé avec les connecteurs mâles à 3,5 mm.

Informations générales de commande

Type	BLF 3.50/02/180 SN OR BX	Version
Référence	2458950000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 3.50 mm,
GTIN (EAN)	4050118474299	Nombre de pôles: 2, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	264 ST	serrage, max. : 1.5 mm², Boîte