

**SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Connecteurs mâles et femelles à équiper pour raccorde-ments M8, M12, M16 et 7/8 po. ; très robustes, particu-lièrement adaptés à l'ingénierie mécanique. Les connec-teurs enfichables ronds M8 conviennent particulièrement aux utilisations dans les espaces exigus.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteur attachable, M8
Référence	<a href="#">3103320000</a>
Type	SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8
GTIN (EAN)	4099987149655
Qté.	1 Pièce

## SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Largeur	51 mm	Largeur (pouces)	2.0079 inch
Diamètre	14 mm	Poids net	13 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	3	
Codage	A	
Surface du contact	Ni/Au	
LED	Non	
Type de raccordement	PUSH IN	
Matériau de base du boîtier	PBT zinc injecté	
Diamètre de câble, max.	5.5 mm	
Diamètre de câble, min.	3.5 mm	
Matériau des contacts	CuSn	
Section de raccordement du conducteur, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	
Section de raccordement du conducteur, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	
Tension nominale	48 V	
Courant nominal	4 A	
Degré de protection	IP65, IP67	
Cycles d'enfichage	≥ 100	
Degré de pollution	3	
Type de contact	Mâle	
Tension nominale	Tension nominale	48 V
	Type de tension	AC
	Tension nominale	60 V
	Type de tension	DC
Raccordement du blindage	Non	
Matériau de la bague fileté	Zinc injecté sous pression	
Plage de températures du coffret	-25...+85 °C	

## Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-104	Grande résistance aux chocs et aux vibrations selon	EN 50155:2001
---------------------	-----------------	---	---------------


## SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dessins

#### Dessin coté



#### Schéma des pôles

