# Fiche de données

## SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.
Connecteurs mâles et femelles à équiper pour raccordements M8, M12, M16 et 7/8 po. ; très robustes, particulièrement adaptés à l'ingénierie mécanique. Les connecteurs enfichables ronds M8 conviennent particulièrement aux utilisations dans les espaces exigus.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Connecteur attachable, M8 |
| Référence | 3103350000 |
| Type | SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8 |
| GTIN (EAN) | 4099987149686 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 47 mm | Largeur (pouces) | 1.8504 inch |
| Diamètre | 14 mm | Poids net | 13 g |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

### Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | |
|---|---|---|
| Nombre de pôles | 4 | |
| Codage | A | |
| Surface du contact | Ni/Au | |
| LED | Non | |
| Type de raccordement | PUSH IN | |
| Matériau de base du boîtier | PBT zinc injecté | |
| Diamètre de câble, max. | 5.5 mm | |
| Diamètre de câble, min. | 3.5 mm | |
| Matériau des contacts | CuSn | |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 0.5 mm² | |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0.14 mm² | |
| Tension nominale | 30 V | |
| Courant nominal | 4 A | |
| Degré de protection | IP67 | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 | |
| Degré de pollution | 3 | |
| Type de contact | Mâle | |
| Tension nominale | Tension nominale | 30 V |
| | Type de tension | AC/DC |
| Raccordement du blindage | Non | |
| Matériau de la bague filetée | Zinc injecté sous pression | |
| Plage de températures du coffret | -25…+85 °C | |
| Section de raccordement, max. | 0.5 mm² | |
| Section de raccordement, min. | 0.14 mm² | |

### Normes

| | |
|---|---|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-104 |

# Fiche de données


## SAISWP-P-4A-3.5/5.5-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dessins

### Dessin coté




### Schéma des pôles

