
Fiche de données

QB 2 MK6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 41 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 13.00, Isolé: Oui, Largeur: 18.5 mm
Référence	3834100000
Type	QB 2 MK6
GTIN (EAN)	4008190542573
Qté.	20 Pièce

Fiche de données

QB 2 MK6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	3 mm	Profondeur (pouces)	0.1181 inch
Hauteur	16.02 mm	Hauteur (pouces)	0.6307 inch
Largeur	18.5 mm	Largeur (pouces)	0.7283 inch
Poids net	1.18 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	enfiché	Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non
Type de montage	enfiché		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA 6.6	Couleur	noir

Caractéristiques du système

Version	Connexion transversale

Caractéristiques nominales

Tension nominale	400 V	Courant nominal	41 A

Dimensions

Pas en mm (P)	13.00 mm

Généralités

Nombre de pôles	2