



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Version	Profilés, RS 80 Orange, Profil extrudé, Largeur: 2000 mm
Référence	4157440000
Type	PF RS 80 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190225537
Qté.	2 M

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	15.7 mm	Profondeur (pouces)	0.6181 inch
Hauteur	84 mm	Hauteur (pouces)	3.3071 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	105 g		

Températures

Température de fonctionnement	-15 °C...40 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau isolant	PVC
Surface	non traité	Matériau de base	PVC

Caractéristiques générales

Couleur	Orange	Degré de protection	IP00
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 2000	Possibilité d'enrobage	Non

Note importante

Informations sur le produit	3 hauteurs sont disponibles pour le capot de protection profilé et les flasques de fermeture : montage TS sans protection : TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm Montage TS avec faible protection : TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm Montage TS avec protection élevée : TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm Montage direct sans/à faible/haute protection : 17 / 44 / 63 mm Dimensions du circuit imprimé : épaisseur : 1,6 (±0,2) mm, largeur : 67,8 (+0,2) mm Dimensions de la section RS = longueur du circuit imprimé - 4,5 mm Dimensions de la section ADP = longueur du circuit imprimé - 2 mm Exemple : longueur du circuit imprimé 160 mm, section RS = 155,5 mm, section ADP = 158 mm
-----------------------------	---

Dessins

