

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connexion point à point

- Conversion entre le connecteur IPC-620 et le connecteur enfichable
- 12-22-24-34-38 points

Informations générales de commande

Référence	6720000787
Type	RS PLC IPC-620 12-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485790
Qté.	1 Pièce

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2.2441 inch
Hauteur	240 mm	Hauteur (pouces)	9.4488 inch
Largeur	29 mm	Largeur (pouces)	1.1417 inch
Poids net	1013.24 g		

Températures

Température de stockage -20...60 °C Température de fonctionnement -20...50 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Données de raccordement

Nombre de pôles (côté commande) 12 pôles Raccordement côté installation Card edge
 Raccordement côté commande 3.5 pas S2L tête

Classifications

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
 ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
 ECLASS 15.0 27-33-02-92

Caractéristiques nominales UL

Température de stockage UL, max. 50 °C Température de fonctionnement UL, min. 5 °C
 Température de fonctionnement UL, max. 50 °C Température de stockage UL, min. 0 °C
 Courant nominal I_{max} 5 A Tension nominale UN 150 V UC

Caractéristiques de raccordement

Raccordement côté installation Card edge

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement 150 V Courant maximal par canal 2 A
 Corriente nominal total 16 A

RS PLC IPC-620 12-POINTS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Coordination de l'isolation (EN 60664-1)**

Tension d'isolation nominale	150 V UC	Catégorie de surtension	II
Contrôle de la tension d'impulsion (1,2/50 µs)	1.5 kV		

Coordination de l'isolation (EN50178)

Selon	UL	Degré de pollution	2
-------	----	--------------------	---

Dessins

