

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connexion point à point

- Conversion entre le connecteur IPC-620 et le connecteur enfichable
- 12-22-24-34-38 points

Informations générales de commande

Référence	6720001226
Type	RS PLC IPC-620 24-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485820
Qté.	1 Pièce

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	50 mm	Profondeur (pouces)	1.9685 inch
Hauteur	29 mm	Hauteur (pouces)	1.1417 inch
Largeur	266 mm	Largeur (pouces)	10.4724 inch
Poids net	5014.98 g		

Températures

Température de stockage 0...50 °C Température de fonctionnement 0...50 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Données de raccordement

Raccordement côté installation Card edge

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques de raccordement

Raccordement côté installation Card edge

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement	50 V	Courant maximal par canal	3 A
Corriente nominal total	10 A		

Coordination de l'isolation (EN50178)

Degré de pollution 2

Dessins

WIRING-ARM SZL 24p

