

## HDC 06B COVER ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



L'option de séparer dans la zone 2 des câbles conformes aux agréments ATEX : T II 3G Ex ec IIC T6 Gc ou IECEX : Ex ec IIC T6 Gc simplifie la construction, le service et permet une meilleure préparation. Les connecteurs homologués proposés ici doivent toujours être utilisés avec les boîtiers et supports homologués correspondants et ne peuvent être déconnectés sans chargement.

### Informations générales de commande

Version	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 3, Degré de protection: IP55, Couvercle pour les parties inférieures du capot, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: none
Référence	<a href="#">3140050000</a>
Type	HDC 06B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382410
Qté.	1 Pièce

## HDC 06B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	132 mm	Profondeur (pouces)	5.1968 inch
Hauteur	31 mm	Hauteur (pouces)	1.2205 inch
Largeur	58 mm	Largeur (pouces)	2.2835 inch
Poids net	149 g		

## Températures

Température ambiante -20 °C...40 °C Température limite -20 °C ... 40 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## Caractéristiques générales

Couple de serrage	6.5 Nm	Version boîtier	Couvercle pour les parties inférieures du capot
Taille de construction	3	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	gris	Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté
Surface	autres	Type	Protection
Sans halogène	false	Boîtiers CEM	Oui
BG	3	Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable
Degré de protection	IP55		

## Dimensions

Largeur 58 mm

## Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat N° (IECEX) TUEV24ATEX9197X Certificat N° (ATEX) IECEXTUR24.0077X

## Version


Taille de construction	3	Surface	autres
BG	3		

**HDC 06B COVER ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 06B COVER ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Taille 3 (06B)



L'option de séparer dans la zone 2 des câbles conformes aux agréments ATEX : T II 3G Ex ec IIC T6 Gc ou IECEX : Ex ec IIC T6 Gc simplifie la construction, le service et permet une meilleure préparation. Les connecteurs homologués proposés ici doivent toujours être utilisés avec les boîtiers et supports homologués correspondants et ne peuvent être déconnectés sans chargement.

### Informations générales de commande

Type	HDC 06B AS ATEX	Version
Référence	<a href="#">3139900000</a>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 3, Degré de protection: Retour :
GTIN (EAN)	4099987382267	IP20, Embase encastrée, Raccordement à étrier, Standard, Taille des
Qté.	1 ST	entrées de câbles: none
Type	HDC 06B SS 1M25G ATEX	Version
Référence	<a href="#">3139850000</a>	CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 3, Degré de protection: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382212	Embase en saillie, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées
Qté.	1 ST	de câbles: 1*M25