


DRI314024LTD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Relais individuels au sein du DRI de la série D

- 1 contact inverseur
- Bobines DC
- Avec LED d'état intégrée, diode de roue libre et bouton de test

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | D-SERIES DRI, Relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordements à languette (4,7 mm x 0,5 mm), Levier de forçage disponible: Oui |
| Référence | 7760056315 |
| Type | DRI314024LTD |
| GTIN (EAN) | 6944169740206 |
| Qté. | 20 Pièce |

DRI314024LTD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E312083

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 33.5 mm | Profondeur (pouces) | 1.3189 inch |
| Hauteur | 31 mm | Hauteur (pouces) | 1.2205 inch |
| Largeur | 13 mm | Largeur (pouces) | 0.5118 inch |
| Poids net | 20.11 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------|--|
| Température de stockage | -40 °C...85 °C | Température ambiante | -40 °C...55 °C |
| Température de fonctionnement | | Humidité | 35...85 % humidité rel., sans condensation |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |

Données de mesure UL

| | |
|-----------------------|---------|
| Certificat N° (cURus) | E312083 |
|-----------------------|---------|

Côté commande

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| Tension nominale | 24 V DC | Courant nominal DC | 21,8 mA |
| Puissance nominale | 530 mW | Résistance de bobine | 1100 Ω ± 10 % |
| Indicateur d'état | LED verte | Circuit de protection | Diode de roue libre |

Côté charge

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--|
| Tension de commutation nominale | 250 V AC | Courant permanent | 10 A |
| Fréquence de commutation max. à charge nominale | 0.1 Hz | Tension de commutation AC, max. | 250 V |
| Tension de commutation DC, max. | 250 V | Puissance de commutation AC (résistif), max. | 2500 VA |
| Puissance de commutation DC (résistif), max. | 240 W @ 24 V | Retard à la mise s. tension | ≤ 15 ms |
| Retard à la coupure | ≤ 10 ms | Type de contact | 1 CO contact (AgSnO) |
| Durée de vie mécanique | 10 x 10 ⁶ manœuvres | Puissance min. de commutation | 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

DRI314024LTD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Levier de forçage disponible | Oui | |
| Version du levier de forçage | Bouton de test verrouillable, B Bouton de test momentané | |
| Indicateur de position du commutateur mécanique | Non | |
| Couleur | transparent | |
| Composant de classe d'inflammabilité UL94 | Composante . | Protection du relais |
| | Classe d'inflammabilité UL94 . | V-2 |
| | Composante . | Plaque de base de relais |
| | Classe d'inflammabilité UL94 . | V-0 |
| | Composante . | Levier de forçage du relais |
| Classe d'inflammabilité UL94 . | HB | |

Coordination de l'isolation

| | | | |
|--|-----------------|---|------------------|
| Tension nominale | 300 V | Degré de pollution | 2 |
| Catégorie de surtension | III | Groupe de matériaux isolants | IIIa |
| Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge | ≥ 4 mm | Rigidité de tension côté commande - côté charge | 5 kVeff / 1 min |
| Rigidité diélectrique des contacts ouverts | 1 kVeff / 1 min | Tension de tenue au choc | 5 kV (1,2/50 µs) |
| Degré de protection | IP20 | | |

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

| | |
|-----------------------|---------|
| Certificat N° (cURus) | E312083 |
|-----------------------|---------|

Caractéristiques de raccordement

| | |
|--|---|
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordements à languette (4,7 mm x 0,5 mm) |
|--|---|

Schéma



Vue des broches par dessous

Graph



Courbe de charge limite DC Charge résistive

Graph



Durée de vie électrique

Graph



Plage de tension de fonctionnement DC

Dimensional drawing



Miscellaneous



Clé de codage des modèles

DRI314024LTD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Prises femelles



Embases relais pour relais DRI de la série D

- 1 et 2 contacts inverseurs
- Raccordement vissé et PUSH IN
- Hauteurs standard et basse

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SDI 1CO | Version |
| Référence | 7760056350 | D-SERIES DRI, Socle relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 6944 169739972 | Courant permanent: 12 A, Raccordement vissé |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | SDI 1CO ECO | Version |
| Référence | 7760056346 | D-SERIES DRI, Socle relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 6944 169739934 | Courant permanent: 12 A, Raccordement vissé |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | SDI 1CO F ECO | Version |
| Référence | 7760056348 | D-SERIES DRI, Socle relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 6944 169739958 | Courant permanent: 12 A, Raccordement vissé |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | SDI 1CO P | Version |
| Référence | 7760056364 | D-SERIES DRI, Socle relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 6944 169772283 | Courant permanent: 12 A, PUSH IN |
| Qté. | 20 ST | |

LED



Modules de protection enfichables pour les embases relais de la série D, avec des fonctions de protection optionnelles.

- Avec LED verte

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | RIM 3 24/60VUC | Version |
| Référence | 7760056018 | D-SERIES, Module LED, Tension nominale: 24...60 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4032248878130 | Raccordement enfichable |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | RIM 3 6/24VUC | Version |
| Référence | 7940018457 | D-SERIES, Module LED, Tension nominale: 6...24 V UC, Raccordement |
| GTIN (EAN) | 4032248878192 | enfichable |
| Qté. | 10 ST | |

DRI314024LTD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

LED / diode de roue libre



Modules de protection enfichables pour les embases relais de la série D, avec des fonctions de protection optionnelles.

- Avec LED verte et diode de roue libre

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | RIM 2 24/60VDC | Version |
| Référence | 7760056016 | D-SERIES, Module LED avec diode de roue libre, Tension nominale: |
| GTIN (EAN) | 4032248878123 | 24...60 V DC, Raccordement enfichable |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | RIM 2 6/24VDC | Version |
| Référence | 7760056015 | D-SERIES, Module LED avec diode de roue libre, Tension nominale: |
| GTIN (EAN) | 4032248878116 | 6...24 V DC, Raccordement enfichable |
| Qté. | 10 ST | |

Modules de protection



Modules de protection enfichables pour les embases relais de la série D, avec des fonctions de protection optionnelles.

- Avec diode de roue libre ou filtre RC

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | RIM 1 6/230VDC | Version |
| Référence | 7760056169 | D-SERIES, Diode de roue libre, Tension nominale: 6...230 V, |
| GTIN (EAN) | 4032248967728 | Raccordement enfichable |
| Qté. | 10 ST | |

Étriers de maintien



Étrier de maintien pour les relais DRI de la série D

- Étrier de maintien en métal et en plastique

DRI314024LTD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Type | SDI CLIP | Version |
| Référence | 7760056352 | D-SERIES DRI, Clip de maintien |
| GTIN (EAN) | 6944 169739996 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | SDI CLIP P | Version |
| Référence | 7760056389 | D-SERIES DRI, Clip de maintien |
| GTIN (EAN) | 6944 169787539 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | SDI CLIP HM | Version |
| Référence | 7760056390 | D-SERIES DRI, Clip de maintien |
| GTIN (EAN) | 6944 169787898 | |
| Qté. | 10 ST | |

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ESG 6/15 SDI MC NE WS | Version |
| Référence | 2558340000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 15 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4050 118569056 | 66, Couleur: blanc, Enfichable |
| Qté. | 200 ST | |

DRI314024LTD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Impression spéciale



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | ESG 6/15 SDI MC SDR | Version | |
| Référence | 2558310000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 15 mm, PA | |
| GTIN (EAN) | 4050118569025 | 66, Couleur: selon demande du client, Enfichable | |
| Qté. | 40 ST | | |

ESG 6/15



Longue durée de vie garantie : ESG

Les étiquettes multicolores et multi format disposent d'une couche d'adhésif puissant pour garantir le meilleur maintien possible sur la surface support. Le polyester laminé double résulte en un matériau de base très fin mais extrêmement résistant à la déchirure.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | ESG 6/15 MM WS | Version | |
| Référence | 2619940000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages, 6 x 15 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 | blanc | |
| Qté. | 3000 ST | | |

DRI314024LTD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Pièces opposées

www.weidmueller.com

Prises femelles



Embases relais pour relais DRI de la série D

- 1 et 2 contacts inverseurs
- Raccordement vissé et PUSH IN
- Hauteurs standard et basse

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SDI 1CO | Version |
| Référence | 7760056350 | D-SERIES DRI, Socle relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 6944 169739972 | Courant permanent: 12 A, Raccordement vissé |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | SDI 1CO ECO | Version |
| Référence | 7760056346 | D-SERIES DRI, Socle relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 6944 169739934 | Courant permanent: 12 A, Raccordement vissé |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | SDI 1CO F ECO | Version |
| Référence | 7760056348 | D-SERIES DRI, Socle relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 6944 169739958 | Courant permanent: 12 A, Raccordement vissé |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | SDI 1CO P | Version |
| Référence | 7760056364 | D-SERIES DRI, Socle relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 6944 169772283 | Courant permanent: 12 A, PUSH IN |
| Qté. | 20 ST | |