

**CMA-A30-100-333MV-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Transformateurs de courant mâles**

Les transformateurs de courant mâles sont utilisés partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou 5 A.

Weidmüller propose également des transformateurs de courant compacts à faible performance pour convertir des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

**Informations générales de commande**

Version	Courant primaire: 100 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 20 VA, Classe de précision: 1
Référence	<a href="#">3154130000</a>
Type	CMA-A30-100-333MV-1
GTIN (EAN)	4099987645997
Qté.	1 Pièce

## CMA-A30-100-333MV-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	57.4 mm	Profondeur (pouces)	2.2598 inch
Hauteur	78.2 mm	Hauteur (pouces)	3.0787 inch
Largeur	65.4 mm	Largeur (pouces)	2.5748 inch
Diamètre	30 mm	Poids net	244 g

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-5 °C...40 °C
-------------------------	-------------------------------	---------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

## Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20	Précision de la mesure	1%
Courant permanent de protection thermique I <sub>thermique</sub>	1.2 x I <sub>rated</sub>	Fréquence nominale	50 / 60 Hz

## Caractéristiques électriques

Classe de précision	1	Courant secondaire	1 A
Charge	20 VA	Courant primaire	100 A

## Entrée de mesure de courant

Plage de fréquence, max.	60 Hz	Plage de fréquence, min.	50 Hz
--------------------------	-------	--------------------------	-------

## Entrée

Fréquence d'entrée	50/ 60 Hz
--------------------	-----------

## Coordination de l'isolation

Classe de précision	1	Tension d'isolation	3 kV / 1 min
---------------------	---	---------------------	--------------