

**MF POK BIG SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Le boîtier Klippon® POK est fabriqué à partir d'un polyester de haute qualité renforcé de fibres de verre et est idéal pour les applications et les environnements où la résistance à la corrosion, la résistance aux chocs et un indice de protection IP élevé sont exigés.

Caractéristiques principales de la vaste gamme de produits :

- Disponible en 17 tailles
- Deux finitions standard (couleurs) : gris (similaire au RAL 7001 pour l'usage industriel) et noir (similaire au RAL 9011 pour les environnements difficiles, Ex)
- Couverture avec vis en acier inox, à tête cruciforme / à fente
- Joint moulé en silicone ou chloroprène
- Perçages de fixation à l'extérieur de la zone d'étanchéité pour assurer une protection élevée contre les infiltrations IP66
- Essai de résistance aux chocs jusqu'à 7 joules
- Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne
- Montage directement sur paroi possible grâce à perçages de fixation ou pieds de montage
- Filetages pour la fixation de rails profilés et de plaques de montage
- Classe incendie jusqu'à E60 en fonction de la configuration
- Weidmüller est en mesure de fabriquer et fournir ce boîtier en fonction des spécifications du client - équipé

de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Klippon POK (boîtier vide en polyester), Pied de montage, droit, Hauteur: 16 mm, Largeur: 51 mm, Profondeur: 7 mm, Matériau de base: Acier inox 1.4301, argent |
| Référence  | <a href="#">3169940000</a>                                                                                                                                     |
| Type       | MF POK BIG SET                                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4099987833028                                                                                                                                                  |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                                                        |

## MF POK BIG SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |       |                     |             |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 7 mm  | Profondeur (pouces) | 0.2756 inch |
| Hauteur    | 16 mm | Hauteur (pouces)    | 0.6299 inch |
| Largeur    | 51 mm | Largeur (pouces)    | 2.0079 inch |
| Poids net  | 86 g  |                     |             |

## Températures

|                               |
|-------------------------------|
| Température de fonctionnement |
|-------------------------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002625    | ETIM 9.0    | EC002625    |
| ETIM 10.0   | EC002625    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                        |        |                  |                   |
|------------------------|--------|------------------|-------------------|
| Résistance du matériau | 2.5 mm | Matériau de base | Acier inox 1.4301 |
|------------------------|--------|------------------|-------------------|