


CH-J655-DXD-00.80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le compteur de base, la passerelle, la boîte de commande et le dispositif de protection contre les surtensions sont reliés à des ensembles de câbles préconfectionnés comme un ensemble point à point ou Y. Weidmüller propose les bonnes solutions de connexion, conformes aux normes FNN et DIN-VDE 0603. Câbles d'alimentation préconfectionnés avec rond de protection contre les surtensions 6kV jusqu'au portefeuille.

Informations générales de commande

Version	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP20 en condition installée, 24 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Référence	3202760080
Type	CH-J655-DXD-00.80
GTIN (EAN)	4099987992701
Qté.	1 Pièce

CH-J655-DXD-00.80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	800 mm	Longueur (pouces)	31.496 inch
Diamètre	1.65 mm	Poids net	16 g

Classifications

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	0.8 m	Type de câble	Li9YH 1 x 0,75
Couleur de la gaine	bleu	Tenue aux huiles	No
Section du conducteur	0.75 mm ²	Nombre de conducteurs	2
Blindé	Non	Halogène	sans halogène
Isolation	PP	Plage de température, en mouvement, max.	90 °C
Plage de température, en mouvement, min.	-25 °C	Plage de température, fixe, max.	90 °C
Plage de température, fixe, min.	-25 °C	Câble matériau	Polyoléfine
Rayon de courbure, mobile	15 x diamètre du câble	Rayon de courbure, min., fixe	8 x diamètre du câble
Longueur de câble ligne 2	0.8 m	Longueur de câble ligne 1	0.8 m

Caractéristiques techniques générales

Nombre de pôles	2	Disposition des picots	1:1, âmes numérotées
Domaine d'application	À l'intérieur	Tension de choc nominale	6 kV
Tension nominale	24 V	Courant nominal	9 A
Normes	DIN VDE 0603-100	Degré de protection	IP20 en condition installée
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	3

Dessins

