

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Interrupteur de coupure du charge- ment
Référence	3235880000
Type	AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN)	4069166024479
Qté.	1 Pièce

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	121.1 mm	Profondeur (pouces)	4.7677 inch
Hauteur	165 mm	Hauteur (pouces)	6.4961 inch
Largeur	140 mm	Largeur (pouces)	5.5118 inch
Poids net	526 g		

Classifications

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

Garantie

Période	5 ans
---------	-------

Caractéristiques générales

Normes	IEC 60947-3	Degré de protection	IP65
Lieu d'installation	Zone extérieure protégée (>1 km de la mer)		

Boîtiers

Type de construction du dispos.jpg	Appareil de terrain	Indiqué pour le montage au centre à l'avant	Non
Indiqué pour le montage intermédiaire	Non	Valable pour la construction de panneaux de distribution	Non
Indiqué pour le montage à l'avant 4 trous	Non		

Élément de commande

Entraînement de moteur intégré	Non	Type d'élément d'actionneur	Bouton d'aile
Entraînement de moteur en option	Non	Déclenchement de tension en option	Non

Description d'interrupteur

Verrouillable	Oui	Forme boîtier comme construction d'arrêt d'urgence	Non
Forme boîtier comme interrupteur de sécurité	Non	Forme boîtier en tant qu'interrupteur de maintenance / de service	Oui
Nombre d'interrupteurs	1	Conducteur neutre avec commutation principale	Oui
Nombre de contacts auxiliaires comme contact normalement fermé	0	Nombre de contacts auxiliaires comme contact normalement fermé	0
Forme boîtier comme interrupteur inverseur	Non	Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact de passage	0

Interrupteur d'interruption du chargement

Raccordement	Pince à ressort vissé 1,5 - 10 mm²
--------------	------------------------------------

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Raccordement**

Forme boîtier en tant qu'interrupteur principal	Oui	Appareil avec câblage préconfectionné	Non
---	-----	---------------------------------------	-----

Propriétés électriques

Courant nominal permanent (AC-23, 400 V)	22 A	Courant de court-circuit nominal conditionné	10 kA
Puissance de fonctionnement nominale 3 AC, 400 V	7.5 kW	Puissance de commutation à 400 V, max.	11 kW
Puissance nominale du fonctionnement à 23 AC, 400 V	11 kW	Courant nominal permanent (AC-21, 400 V)	32 A

Dessins

