

U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller u-netops est un outil permettant de représenter graphiquement un réseau de commutateurs Ethernet appartenant aux gammes « Advanced » et « Substation ». Il permet également de configurer et de surveiller tous les commutateurs du réseau.

Cet outil s'appuie sur le protocole SNMP pour la détection des périphériques et sur le protocole LLDP pour la détection des liaisons ; ainsi, tout appareil prenant en charge ces protocoles peut également être affiché dans Weidmüller u-netops. u-netops dispose d'une interface utilisateur en ligne.

L'outil de gestion du réseau fonctionne comme un serveur web et offre une interface utilisateur accessible via un navigateur depuis n'importe quel PC du réseau, sans nécessiter de logiciel client supplémentaire.

Avantages clés

- Gestion centralisée du réseau
- Aucune installation nécessaire côté client
- Détection rapide des appareils via SNMP
- Gestion unifiée des appareils Weidmüller et des appareils tiers

Informations générales de commande

Référence	3236610000
Type	U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y
Qté.	ST

U-NETOPS-LICENSE-1000-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	0 g
-----------	-----

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
-------------------------	-------------------------------

Classifications

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

Fonctions et caractéristiques

Fonction de surveillance	Visualisation topologique, Surveillance de l'état des liaisons, Notifications (événements de déconnexion), Suivi du trafic en temps réel, Données historiques de trafic (jusqu'à 15 minutes), Alarmes de circulation	Fonction de gestion des appareils	Mise à jour du micrologiciel (nécessite un serveur TFTP externe), Sauvegarde / restauration de la configuration, Redémarrage à distance, Moniteur hôte (ping ICMP)
Fonctions de sécurité	Règles relatives aux mots de passe, Gestion de la sécurité d'accès via la configuration des niveaux de privilège pour les différents rôles d'utilisateur		

Configuration requise

Système d'exploitation	Windows 11	Navigateurs pris en charge	Chrome, Firefox, Edge
------------------------	------------	----------------------------	-----------------------

Divers

Activation	L'administrateur saisit la clé de licence dans u-netops (les fonctionnalités sont immédiatement disponibles).	Inclus dans la livraison	E-mail avec clé de licence
------------	---	--------------------------	----------------------------

Licence

Durée de la licence	1 an	Renouvellement de licence obligatoire	Yes
Modèle de licence	Par instance / par serveur	Déploiement des licences	Sur site (installation locale, application Web)
Nombre d'appareils gérables	1000	Type de licence	Abonnement
Nombre d'utilisateurs	Illimité		

Technique

Protocoles supportés	SNMP v1 / v2c / v3, LLDP, ICMP	Conditions d'utilisation des appareils tiers	via SNMP + LLDP (fonctionnalités limitées)
Appareils pris en charge	Commutateurs AdvancedLine et SubstationLine, IE-SR-2TX (2-port router series)		

Dessins

