

**FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les cartouches fusibles cylindriques gPV 10×85 sont conçues pour fournir une protection compacte, sûre et économique des modules photovoltaïques (protection sur le terrain) avec des tensions allant jusqu'à 1 500 V DC. Elles assurent une protection contre les surcharges et les courts-circuits (classe gPV selon les exigences des normes CEI 60269-6 et UL248-19).

**Informations générales de commande**

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Version    | Photovoltaïque, Fusible, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A |
| Référence  | <a href="#">4000005431</a>                        |
| Type       | FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV                      |
| GTIN (EAN) | 8430243440424                                     |
| Qté.       | 50 Pièce                                          |

**FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensions et poids**

|           |         |                  |             |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Hauteur   | 85 mm   | Hauteur (pouces) | 3.3464 inch |
| Largeur   | 10.3 mm | Largeur (pouces) | 0.4055 inch |
| Poids net | 18.07 g |                  |             |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ETIM 10.0   | EC002704    | ECLASS 14.0 | 27-14-20-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-02 |             |             |

**Élément fusible**

|                             |                               |                                |       |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|
| Conducteur fusible standard | IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6) | Courant                        | 30 A  |
| Tension nominale DC         | 1500 V                        | Puissance de coupure nominale  | 10 kA |
| Matériau des contacts       | argenté                       | Dissipation de puissance, max. | 5.5 W |