# Fiche de données

## PAC-CTLX-HE20-V0-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :
• Connecteur API du fabricant.
• Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm² ou 0,25 mm².
• Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm² |
| Référence | 7789039030 |
| Type | PAC-CTLX-HE20-V0-3M |
| GTIN (EAN) | 8430243957601 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## PAC-CTLX-HE20-V0-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| Poids net | 442 g |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Données générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur du câble | 3 m | Adapté pour | Signaux numériques |
| Matériau de base | PVC | Câble | Câble LiYY |
| Raccordement de l'interface | CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 20P | Nombre de pôles, min. | 20 pôles |
| Ytterdiameter | 8,6 ± 1 mm | Interface API | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P |
| Section du conducteur | 0.25 mm² | | |

### Données électriques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Courant total, max. | 3 A | Test de haute tension | 1 KV/1s |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A | Tension nominale | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Résistance | ≤ 80 mΩ/m | Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m | | |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |