

## PAC-UNIV-HE10-LCF-0M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

### Informations générales de commande

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">7789101005</a>                                    |
| Type       | PAC-UNIV-HE10-LCF-0M5                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248175116                                                 |
| Qté.       | 1 Pièce                                                       |

## PAC-UNIV-HE10-LCF-0M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 22.1 g |
|-----------|--------|

## Températures

|                         |             |                               |          |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                                |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Données générales

|                             |                                      |                       |                                |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Longueur du câble           | 0.5 m                                | Adapté pour           | Signaux numériques             |
| Matériau de base            | PVC                                  | Câble                 | Câble LiYY                     |
| Raccordement de l'interface | CONNECTEUR DE CÂBLE<br>PLAT HE10 10P | Nombre de pôles, min. | 10 pôles                       |
| Ytterdiameter               | 7 ± 1 mm                             | Interface API         | H0.14/10 (FERRULES<br>0.14mm²) |
| Section du conducteur       | 0.14 mm²                             |                       |                                |

## Données électriques

|                                          |            |                         |                   |
|------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| Courant total, max.                      | 3 A        | Test de haute tension   | 1 KV/1s           |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A        | Tension nominale        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Résistance                               | ≤ 150 mΩ/m | Capacité câble / câbles | 300 pF/m          |
| Capacité câble / blindage                | 300 pF/m   |                         |                   |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |