
Fiche de données

RIM 1 6/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Modules de protection enfichables pour les embases relais de la série D, avec des fonctions de protection optionnelles.

- Avec diode de roue libre ou filtre RC

Informations générales de commande

Version	D-SERIES, Diode de roue libre, Tension nominale: 6...230 V, Raccordement enfichable
Référence	7760056169
Type	RIM 1 6/230VDC
GTIN (EAN)	4032248967728
Qté.	10 Pièce

Fiche de données

RIM 1 6/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (cURus)	E312083

Dimensions et poids

Profondeur	28 mm	Profondeur (pouces)	1.1024 inch
Hauteur	8.6 mm	Hauteur (pouces)	0.3386 inch
Largeur	12.4 mm	Largeur (pouces)	0.4882 inch
Poids net	1.41 g		

Températures

Température de stockage		Température de fonctionnement	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Données de mesure UL

Certificat Nº (cURus)	E312083

Côté commande

Tension nominale	6...230 V	Indicateur d'état	Non
Circuit de protection	Diode de roue libre		

Caractéristiques générales

Couleur	noir	
Composant de classe d'inflammabilité UL94	Composante .	Boîtier
	Classe d'inflammabilité UL94 .	V-2

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Certificat Nº (CSA)	80107692	Certificat Nº (cURus)	E312083

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable

Fiche de données


RIM 1 6/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Schéma



Dimensional drawing

