

**PAC-S300-HE20-V1-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Version             | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 8,6 ± 1 mm |
| Référence           | <a href="#">7789221025</a>                          |
| Type                | PAC-S300-HE20-V1-2M5                                |
| GTIN (EAN)          | 4032248397624                                       |
| Qté.                | 1 Pièce                                             |
| Statut de livraison | Supprimé                                            |

## PAC-S300-HE20-V1-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 577 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                         |             |                               |          |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                             |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Données générales

|                             |                                       |                       |                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Longueur du câble           | 2.5 m                                 | Adapté pour           | Signaux numériques                         |
| Matériau de base            | PVC                                   | Câble                 | Câble LiYY                                 |
| Raccordement de l'interface | 2X CONNECTEURS DE CÂBLE PLAT HE10 20P | Nombre de pôles, min. | 20 pôles                                   |
| Ytterdiameter               | 8,6 ± 1 mm                            | Interface API         | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH00-1AA0<br>20P |
| Section du conducteur       | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |                       |                                            |

## Données électriques

|                                          |           |                         |                   |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Courant total, max.                      | 3 A       | Test de haute tension   | 1 KV/1s           |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A       | Tension nominale        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Résistance                               | ≤ 80 mΩ/m | Capacité câble / câbles | 300 pF/m          |
| Capacité câble / blindage                | 300 pF/m  |                         |                   |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |