

## PAC-QTUM-SD37-V0-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

## Informations générales de commande

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Version             | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Référence           | <a href="#">7789123010</a>                                     |
| Type                | PAC-QTUM-SD37-V0-1M                                            |
| GTIN (EAN)          | 4032248916672                                                  |
| Qté.                | 1 Pièce                                                        |
| Statut de livraison | Supprimé                                                       |

## PAC-QTUM-SD37-V0-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 557.2 g |
|-----------|---------|

## Températures

|                         |             |                               |          |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                                |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Données générales

|                             |                      |                       |                              |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Longueur du câble           | 1 m                  | Adapté pour           | Signaux analogiques          |
| Matériau de base            | PVC                  | Câble                 | Câble LiYCY                  |
| Raccordement de l'interface | SUB-D FEMALE 37P     | Nombre de pôles, min. | 37 pôles                     |
| Ytterdiameter               | 12,2 ± 1 mm          | Interface API         | SCHNEIDER<br>140XTS00200 40P |
| Section du conducteur       | 0.25 mm <sup>2</sup> |                       |                              |

## Données électriques

|                                          |           |                         |                   |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Courant total, max.                      | 3 A       | Test de haute tension   | 1 KV/1s           |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A       | Tension nominale        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Résistance                               | ≤ 80 mΩ/m | Capacité câble / câbles | 300 pF/m          |
| Capacité câble / blindage                | 300 pF/m  |                         |                   |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |