

**PAC-S400-RV36-V1-3M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">7789276035</a>                                    |
| Type       | PAC-S400-RV36-V1-3M5                                          |
| GTIN (EAN) | 8430243073776                                                 |
| Qté.       | 1 Pièce                                                       |

## PAC-S400-RV36-V1-3M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 1044 g |
|-----------|--------|

## Températures

|                         |             |                               |          |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                             |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Données générales

|                             |                          |                       |                                            |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Longueur du câble           | 3.5 m                    | Adapté pour           | Signaux numériques                         |
| Matériau de base            | PVC                      | Câble                 | Câble LiYY                                 |
| Raccordement de l'interface | WEIDMUELLER RSV 36P MALE | Nombre de pôles, min. | 36 pôles                                   |
| Ytterdiameter               | 11,2 ± 1 mm              | Interface API         | SIEMENS S7400<br>6ES7492-1CL00-0AA0<br>48P |
| Section du conducteur       | 0.25 mm <sup>2</sup>     |                       |                                            |

## Données électriques

|                                          |           |                         |                     |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Courant total, max.                      | 3 A       | Test de haute tension   | 1 KV/1s             |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A       | Tension nominale        | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Résistance                               | ≤ 80 mΩ/m | Capacité câble / câbles | 300 pF/m            |
| Capacité câble / blindage                | 300 pF/m  |                         |                     |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |