



Figure similaire

### Informations générales de commande

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm² |
| Référence  | <a href="#">7789301020</a>                        |
| Type       | PAC-UNIV-HE20-1:1-2M                              |
| GTIN (EAN) | 8430243968775                                     |
| Qté.       | 1 Pièce                                           |

## PAC-UNIV-HE20-1:1-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 408 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                         |             |                               |          |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                                |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Données générales

|                             |                                      |                       |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Longueur du câble           | 2 m                                  | Adapté pour           | Signaux numériques                   |
| Matériau de base            | PVC                                  | Câble                 | Câble LiYY                           |
| Raccordement de l'interface | CONNECTEUR DE CÂBLE<br>PLAT HE10 20P | Nombre de pôles, min. | 20 pôles                             |
| Ytterdiameter               | 8,6 ± 1 mm                           | Interface API         | CONNECTEUR DE CÂBLE<br>PLAT HE10 20P |
| Section du conducteur       | 0.25 mm <sup>2</sup>                 |                       |                                      |

## Données électriques

|                                          |           |                         |                   |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Courant total, max.                      | 3 A       | Test de haute tension   | 1 KV/1s           |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A       | Tension nominale        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Résistance                               | ≤ 80 mΩ/m | Capacité câble / câbles | 300 pF/m          |
| Capacité câble / blindage                | 300 pF/m  |                         |                   |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## Caractéristiques nominales UL

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Courant total, max. | 3 A |
|---------------------|-----|