

**PAC-ELCO38-F38-F-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC-ELCO sont tout spécialement conçus pour le raccordement entre des interfaces RS-ELCO de Weidmüller et des appareils de commande.

Les caractéristiques principales sont les suivantes :

- Une de leurs extrémités est raccordée aux interfaces RS-ELCO et l'autre extrémité peut être dotée de connecteurs femelles ELCO ou d'embouts.
- Câble blindé d'une section de 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Boîtier du connecteur en métal avec entrée latérale et codage.
- Disponible en différentes versions et longueurs.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Prise de raccordement, Câble LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">7789763100</a>                                                            |
| Type       | PAC-ELCO38-F38-F-10M                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248373444                                                                         |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                               |

## PAC-ELCO38-F38-F-10M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 2300 g |
|-----------|--------|

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                                |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Données générales

|                             |                      |                       |                                       |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Longueur du câble           | 10 m                 | Adapté pour           | Signaux numériques                    |
| Matériau de base            | PVC                  | Câble                 | Câble LiYCY                           |
| Raccordement de l'interface | Conector ELCO Female | Nombre de pôles, min. | 20 pôles                              |
| Ytterdiameter               | 12,4 ± 1 mm          | Interface API         | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| Section du conducteur       | 0.25 mm <sup>2</sup> |                       |                                       |

## Données électriques

|                                          |           |                           |          |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| Courant total, max.                      | 3 A       | Test de haute tension     | 1 KV/1s  |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A       | Tension nominale          | 250 V    |
| Résistance                               | ≤ 80 mΩ/m | Tension de fonctionnement | 250 V    |
| Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m  | Capacité câble / blindage | 300 pF/m |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## Caractéristiques nominales UL

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Courant total, max. | 3 A |
|---------------------|-----|