

PAC-MFX3-HE10-V1-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Grâce à ce système de câblage pour les cartes d'entrées et de sorties S7-300 et S7-400 les plus importantes de Siemens, l'utilisateur est en mesure de créer un système de connexion à octets aussi bien pour les entrées que pour les sorties numériques. Le système se compose des éléments suivants :

- Câble avec adaptateur frontal pour l'API et connecteur débrochable à câble plat standard pour l'interface.
- Interface passive ou par relais en mode octet (alimentation commune par groupes de 8 signaux).
- Avantages principaux du système :
- Temps de projection, de planification et de mise en service écourtés.
- Gain de temps lors du montage.
- Gain de place.
- Élimination des erreurs de câblage.

Informations générales de commande

Version	Câble LiYY, 0.25 mm ²
Référence	7789792010
Type	PAC-MFX3-HE10-V1-1M
GTIN (EAN)	4032248 110001
Qté.	1 Pièce

PAC-MFX3-HE10-V1-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	121 g
-----------	-------

Températures

Température de stockage	-10...60 °C	Température de fonctionnement	-10...50
-------------------------	-------------	-------------------------------	----------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Données générales

Longueur du câble	1 m	Adapté pour	Signaux numériques
Matériau de base	PVC	Câble	Câble LiYY
Raccordement de l'interface	2X HE10 10P	Nombre de pôles, min.	10 pôles
Ytterdiameter	7 ± 1 mm	Interface API	HE10 20P
Section du conducteur	0.25 mm ²		

Données électriques

Courant total, max.	3 A	Test de haute tension	1 KV/1s
Intensité du courant admissible par voie	1 A	Tension nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
Résistance	≤ 80 mΩ/m		

Classifications

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		