

C300-36B-324B-2S-M34-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles préconfectionnés permettent le raccordement entre les IOTA (Input Output Terminal Assemblies) de C300 Honeywell et les FTA (Field Terminal Assembly) de Weidmüller d'une manière rapide, simple et sans erreur.

Les câbles peuvent être fournis avec des connecteurs simples ou doubles, et même avec une finition libre équipée de cosses à fiches.

Le capot facilite la manipulation et assure un raccordement robuste avec le IOTA. Il permet par ailleurs d'utiliser des câbles de différentes sections et de longueurs jusqu'à 50 m.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.34 mm ² |
| Référence | 7789891200 |
| Type | C300-36B-324B-2S-M34-20 |
| GTIN (EAN) | 4032248266487 |
| Qté. | 1 Pièce |

C300-36B-324B-2S-M34-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 7291.99 g

Températures

Température de stockage -10...60 °C Température de fonctionnement -10...50 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Données générales

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| Longueur du câble | 20 m | Adapté pour | Signaux numériques |
| Matériau de base | PVC | Câble | Câble LiYCY |
| Raccordement de l'interface | SP-BLZP 5.08 32P avec clamshell, WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F | Nombre de pôles, min. | 36 pôles |
| Ytterdiameter | 13,9 ± 1 mm | Interface API | SP-BLZP 5.08 32P avec clamshell, WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F |
| Section du conducteur | 0.34 mm ² | | |

Données électriques

| | | | |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| Courant total, max. | 4 A | Test de haute tension | 1 KV/1s |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A | Tension nominale | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Résistance | ≤ 57 mΩ/m | Tension de fonctionnement | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Capacité câble / câbles | 300 pF/m | Capacité câble / blindage | 300 pF/m |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |