## CB 450/7,5 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

### Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 7.5 x 450 mm, Polyamide 66, 540 N
Référence	<u>7940006071</u>
Туре	CB 450/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520268
Qté.	100 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## CB 450/7,5 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Ac	ırén	ner	ıts

Agréments	4 4
	CCT

ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Site Web UL	
Certificat Nº (UR)	F317499	

#### **Dimensions et poids**

Profondeur	1.75 mm	Profondeur (pouces)	0.0689 inch
Hauteur	450 mm	Hauteur (pouces)	17.7165 inch
Largeur	7.5 mm	Largeur (pouces)	0.2953 inch
Poids net	5.87 g		

#### **Températures**

plage de température d'utilisation -40...85 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

#### Matériel d'installation

Résistant aux UV	Non	Réouvrable	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max	85 °C
Plage de température d'utilisation, min40 °C		Halogène	Non
Diamètre de câble, max.	130 mm	Matériau de base	Polyamide 66
Tenue à la traction	540 N	Diamètre de faisceau, max	130 mm
Tenue à la traction (force de la livre)	121 lbf	Diamètre faisceau, min	35 mm

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Dessins	www.weidmueller.com