CB 780/9 NC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 9 x 780 mm, Polyamide 66, 700 N
Référence	<u>7940006074</u>
Туре	CB 780/9 NC
GTIN (EAN)	4032248531202
Qté.	100 Pièce

CB 780/9 NC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
	CCTA

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (UR)	E317499

Dimensions et poids

Profondeur	1.9 mm	Profondeur (pouces)	0.0748 inch
Hauteur	780 mm	Hauteur (pouces)	30.7086 inch
Largeur	9 mm	Largeur (pouces)	0.3543 inch
Poids net	13.1 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Matériel d'installation

Résistant aux UV	Non	Réouvrable	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2		Plage de température d'utilisation, max. 85 °C	
Plage de température d'utilisation, min40 °C		Halogène	Non
Diamètre de câble, max.	233 mm	Matériau de base	Polyamide 66
Tenue à la traction	700 N	Diamètre de faisceau, max	233 mm
Tenue à la traction (force de la livre)	157 lbf	Diamètre faisceau, min	34 mm

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données



Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com