Fiche de données

TS15X5 ST POK 0808

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Figure similaire

Le boîtier Klippon® POK est fabriqué à partir d'un polyester de haute qualité renforcé de fibres de verre et est idéal pour les applications et les environnements où la résistance à la corrosion, la résistance aux chocs et un indice de protection IP élevé sont exigés.
Caractéristiques principales de la vaste gamme de produits :
• Disponible en 17 tailles
• Deux finitions standard (couleurs) : gris (similaire au RAL 7001 pour l'usage industriel) et noir (similaire au RAL 9011 pour les environnements difficiles, Ex)
• Couvercle avec vis en acier inox, à tête cruciforme / à fente
• Joint moulé en silicone ou chloroprène
• Perçages de fixation à l'extérieur de la zone d'étanchéité pour assurer une protection élevée contre les infiltrations IP66
• Essai de résistance aux chocs jusqu'à 7 joules
• Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne
• Montage directement sur paroi possible grâce à perçages de fixation ou pieds de montage
• Filetages pour la fixation de rails profilés et de plaques de montage
• Classe incendie jusqu'à E60 en fonction de la configuration
• Weidmüller est en mesure de fabriquer et fournir ce boîtier en fonction des spécifications du client - équipé de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 15, Largeur: 68 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	8000003889
Type	TS15X5 ST POK 0808
GTIN (EAN)	4050118652543
Qté.	20 Pièce

Fiche de données

TS15X5 ST POK 0808

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	5.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2165 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	68 mm	Largeur (pouces)	2.6772 inch
Poids net	12.52 g		

Températures

Température de fonctionnement	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1 mm	Normes	DIN EN 60715
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé	Matériau de base	Acier
Fixation de montage	vissé	Cote de tampon	4,5 x 20 mm