

**KLIPPON POK3 M20ACSS EX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Différents types de boîtes à bornes sont disponibles pour l'installation de signaux / alimentations ou de distributeurs dans les zones à risque d'explosion. Les boîtes à bornes sont des équipements antidéflagrants homologués pour une utilisation en zone Ex

0, 1, 2 et 20, 21, 22. Elles sont certifiées conformes aux dernières normes internationales Ex e, Ex ia et Ex tb.

Grâce à leur configuration spécifique, ces boîtes à bornes constituent la solution optimale pour toutes les applications. Sélectionnez vous-même dans l'aperçu des produits la solution qui vous convient ! Combinez le boîtier, avec ou sans trous taraudés, un rail de montage approprié ou des bornes à bande prémontées. Nous avons rassemblé pour vous une sélection réduite, mais nous sommes heureux de vous configurer une solution sur mesure.

Particularités :

- Disponible dans une large gamme de versions pour répondre aux besoins des clients
- D'autres homologations internationales sont également disponibles, en plus des homologations IECEx et ATEX
- Une qualité accrue grâce à l'utilisation de produits de base reconnus de la marque Klippon®

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Boîte à bornes, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 081606 EX, KL SET 18A4 S Perçages côté A: 4 x M20x1,5, Perçages côté B: 4 x M20x1,5 |
| Référence  | <a href="#">8000004228</a>                                                                                                                    |
| Type       | KLIPPON POK3 M20ACSS EX                                                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248986446                                                                                                                                 |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                                       |

## KLIPPON POK3 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 75 mm  | Profondeur (pouces) | 2.9527 inch |
| Hauteur    | 56 mm  | Hauteur (pouces)    | 2.2047 inch |
| Largeur    | 160 mm | Largeur (pouces)    | 6.2992 inch |
| Poids net  | 705 g  |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |

## Numéros de certificat du boîtier

|                                                        |                   |                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX) | IBExU13ATEX1004 X | Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEx) | IECEx IBE 13.0004X |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|

## Caractéristiques des matériaux

|         |                      |                  |                                   |
|---------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| Surface | non traité, brillant | Matériau de base | Polyester renforcé fibre de verre |
|---------|----------------------|------------------|-----------------------------------|

## Caractéristiques générales

|                     |      |
|---------------------|------|
| Degré de protection | IP66 |
|---------------------|------|

## Boîtier

|                  |                                   |                 |             |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| Matériau de base | Polyester renforcé fibre de verre | Perçages côté A | 4 x M20x1.5 |
| Perçages côté B  | 4 x M20x1.5                       |                 |             |

## Caractéristiques standard

|         |                              |                      |                                                      |
|---------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Version | ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6 | Produit de référence | <a href="#">KLIPPON POK 081606 EX, KL SET 18A4 S</a> |
|---------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|

## Dessins

