

PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Installation simple, rapide, & économique. Notre mission vers la transition énergétique : Nous voulons rendre l'installation des systèmes PV sur le toit plus facile, plus rapide et plus sûre pour les installateurs. Pour cette raison, nous proposons une vaste gamme de boîtiers de raccordement du générateur PV. La famille de produits de boîtiers combinés PV Next offre des variantes standard pour la protection côté DC de l'installation entre le panneau PV et l'onduleur. En même temps, les chaînes PV peuvent être combinées dans les boîtes PV pour réduire la quantité de câblage requise.

Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Boîtier confectionné, Boîtier de combinaison, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, Interrupteur-sectionneur
Référence	8000057086
Type	PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW
GTIN (EAN)	8430243418324
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé

PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	835 mm	Profondeur (pouces)	32.874 inch
Hauteur	360 mm	Hauteur (pouces)	14.1732 inch
Largeur	635 mm	Largeur (pouces)	24.9999 inch
Poids net	22325 g		

Températures

Température ambiante	-20 °C...50 °C
----------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

Boîtier

Type de montage	Plaque de montage	Degré de protection	IP65
-----------------	-------------------	---------------------	------

Entrées DC

Nombre d'entrées	24	Nombre d'entrées DC	24
Type de raccordement câble d'entrée DC	Raccordement vissé	Raccordement câble d'entrée DC (-)	Raccordement vissé
Nombre de points de puissance maximum (MPP)	1	Raccordement câble d'entrée DC (+)	Raccordement vissé
Type de fusible	Support fusible avec fusible	Position des fusibles	Entrées positive et négative
Type de fusible	10 mm x 85 mm , 15 A	Nombre d'entrées de ligne par MPP	≥ 21 ... ≤ 24

Normes et standards

Normes	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
--------	-------------------------------------

Propriétés électriques DC

Tension nominale	1500 V	Puissance de commutation AC	400 A (DC21B 1500 V)
Mise à la terre	Directement sur le VPU	Protection surtension côté DC	1 500 V type II

Sorties DC

Nombre de sorties DC	1
----------------------	---