


PV 40201S2V4C2A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Votre meilleure option pour la protection AC.
 Conçu pour fonctionner avec différents onduleurs de lignes, Weidmüller a développé ces configurations standards de boîtiers de raccordement du générateur AC en fonction des exigences récurrentes des clients.
 Selon la version, les boîtiers de raccordement du générateur peuvent contenir des fusibles et une protection surtension. Ces boîtiers de raccordement du générateur sont spécialement conçus pour les grands fabricants d'onduleurs à lignes du monde entier.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Photovoltaïque, Boîtier confectionné, Boîtier de combinaison, Version à tension alternative, Avec porte-fusible, Presse-étoupe, Onduleur de chaîne |
| Référence | 8000069111 |
| Type | PV 40201S2V4C2A0ES |
| GTIN (EAN) | 4064675329695 |
| Qté. | 1 Pièce |

PV 40201S2V4C2A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|------------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 300 mm | Profondeur (pouces) | 11.811 inch |
| Hauteur | 847 mm | Hauteur (pouces) | 33.3464 inch |
| Largeur | 636 mm | Largeur (pouces) | 25.0393 inch |
| Poids net | 19874.43 g | | |

Températures

Température ambiante -20 °C...50 °C

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|----------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003857 | ETIM 9.0 | EC003857 |
| ETIM 10.0 | EC003857 | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 | | |

Entrées AC

| | | | |
|------------------|----------|---------------------|---|
| Version de câble | régulier | Nombre d'entrées AC | 2 |
|------------------|----------|---------------------|---|

Propriétés électriques AC

| | | | |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|
| Tension nominale (texte) | 800 V | Mise à la terre | Directement sur le VPU |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|

Sorties AC

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------|---|
| Type de raccordement câble de sortie AC | Raccordement vissé, M12 | Nombre de sorties AC | 1 |
|---|-------------------------|----------------------|---|

PV 40201S2V4C2A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

